

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

### PowerLife Plus

40 克/分钟蒸汽输出；150 克蒸汽束喷射

SteamGlide 蒸汽顺滑底板

防水垢

2000 瓦

GC2988/88



## 性能之作，经久耐用

飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。

### 快速加热的强大性能

- 2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射
- 高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳
- 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱

### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

### 安全熨烫

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
- 坚实耐用的搁架，增强稳定性
- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 熨斗在无人看管时会自动关闭

## 产品亮点

### 2000 瓦



2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

### 蒸汽输出可达 40 克/分钟

高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

### 高达 150 克蒸汽束喷射



熨斗可提供 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱。

### SteamGlide 蒸汽顺滑底板

对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

### 除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

### 防滴漏功能



飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

### 坚实耐用的搁架

该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。

### 自动关熄功能



熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

## 规格

### 除水垢系统

除水垢溶液: 除垢滑块

### 易于使用

防滴漏功能

电源线长度: 2 米

水箱容量: 300 毫升

注水和倒水: 大注水孔

安全自动关熄

### 快速强效除皱

持续蒸汽输出: 40 克/分钟

功率: 2000 瓦

底板: SteamGlide 蒸汽顺滑底板

喷水功能

蒸汽束喷射: 150 克

垂直蒸汽熨烫

