

PHILIPS

手持式蒸汽熨烫刷

Steam&Go

840 瓦

随选蒸汽

毛刷



GC310/05



手指轻触即可快速去除褶皱

强劲的蒸汽挂烫机

感受飞利浦 Steam&Go 手持式蒸汽挂烫机带来的方便。只需按下开关，持续蒸汽即可快速去除褶皱。熨烫从未如此简单。

快速去除褶皱

- 电动泵提供自动的持续蒸汽
- 快速加热
- 清洁刷附件，带给您柔滑表面

易于使用

- 人体工程学设计，便于手持操作
- 无需使用熨衣板
- 分离式蓄水管便于注水

安全适用于各种可熨面料

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

产品亮点

自动的持续蒸汽



电动泵提供持续蒸汽，轻松快速地去褶皱。

快速加热



蒸汽熨烫刷在数秒钟内即可使用。

清洁刷附件



将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得更佳的蒸汽渗入效果及更柔滑的表面。

人体工程学设计



得益于其符合人体工程学的小巧设计，该手持式蒸汽挂烫机小巧轻便、使用舒适。只需轻触按钮，持续蒸汽即可快速去除褶皱。

无需使用熨衣板



使用蒸汽熨烫刷即无需使用熨衣板，这使熨烫过程变得更加省心。

分离式水箱



分离式蓄水管便于注水。

即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

规格

快速强效除皱

蒸汽输出
持续蒸汽输出: 多达 20 克/分钟
功率: 840 瓦

易于使用

水箱容量: 60 毫升
电源线长度: 2 - 2.5 米
安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
加热时间: 少于 1 分钟

除水垢系统

适合使用自来水

技术规格

产品尺寸: 34.7 x 12.9 x 12.2 厘米
包装尺寸: 38 x 12 x 15 厘米
电压: 220 伏
产品重量: 0.660 千克
产品重量 (含包装): 0.890 千克

附件

毛刷

