

Philips
蒸汽熨斗

GC3230



出众效果，轻松实现

3 种途径，更加简单

EasyCare - 更轻松塑造精英形象！

除皱更轻松

- 超大注水口，快速、轻松注满
- 超长电线，操控灵活自如
- 超清晰的指示器，指示水位更清晰

轻松到达难以触及的部位

- 前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线更轻松

熨烫更安全

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

熨烫更舒适

- 顺滑贴衣底板 Careeza 在所有衣料上都能无比流畅顺滑
- 超大 300 毫升水箱，免却重复注水的麻烦
- 双效除垢装置，可有效防止水垢的形成

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

3 种途径, 更加简单

- 超大注水口
- 超长电源线: 3 米
- 超清晰水位计

快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽: 2200 瓦

除皱更轻松

- 蒸汽喷射, 可去除最顽固的皱褶: 90 克 / 分钟
- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳: 35 克 / 分钟
- 精细喷雾: 出众的喷雾装置, 润湿衣服更均匀
- 前端尖型设计: 轻松熨烫难以触及的部分
- 垂直蒸汽: 用于熨烫悬挂衣物

顺畅滑动

- 顺滑贴衣底板 Careeza

熨烫更舒适

- 360 度旋转: 令熨烫衣物时行动更自如
- 防滴漏系统
- 集成绕线装置, 令电线存放更方便

使用寿命更长

- 双效除垢装置

技术规格

- 电压: 220-240 伏
- 电源: 2200 瓦
- 频率: 50-60 赫兹
- 尺寸: 303 x 120 x 152 厘米
- 重量: 1.34 千克
- 水箱容量: 300 毫升

产品亮点

超大注水口



使用超大注水口, 可以快速轻松地将水添加至熨斗。这只需几秒钟, 再无水溢出四溅的担忧!

超长电源线



使用 EasyCare 的超长 3 米电源线, 可轻松到达熨衣板的边缘, 甚至更远!

水位清晰可见



EasyCare 的超清晰指示器使水位非常清晰, 方便您随时了解水量是否足够。

前端尖型设计

前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线更轻松。



发行日期 2009-03-06

版本: 3.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com