

飞利浦 3300 series  
蒸汽电熨斗

3 米电源线

GC3321



## 出众效果，轻松实现

### 3 种途径，更加简单

这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 底板还使熨烫更加简单顺畅！

#### 轻松到达难熨区域

- 前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

#### 熨烫更舒适

- 超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
- 3 米超长电源线，可到达更远的距离
- 超清晰的指示器，指示水位更清晰

#### 在各式面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

#### 经久耐用

- 双效除垢装置，可有效防止水垢的形成

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

蒸汽电熨斗  
3 米电源线

## 规格

### 熨烫更舒适

- 倍感舒适: 360 度灵活线缆, 超清晰水位计
- 防水垢管理: 双效除垢装置
- 线缆长度: 3 米
- 水箱容量: 300 毫升

### 轻松除皱

- 持久蒸汽: 最高可达 35 克 / 分钟
- 轻松到达难熨区域: 前端尖型设计
- 喷水装置
- 蒸汽束喷射: 最高可达 90 克 / 分钟
- 垂直蒸汽

### 方便易用

- 方便安装和存储: 超大注水口, 集成式线缆存储

- 解决方案
- 快速加热

### 顺畅滑动

- 底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

### 技术规格

- 频率: 50-60
- 电源: 2200
- 电压: 220 - 240

### 重量和尺寸

- 产品尺寸: 328 x 129 x 163
- 产品重量: 1.64

GC3321/02

## 产品亮点


### 超大 300 毫升水箱

减少重复注水。

### 3 米超长电源线

超长的 3 米电源线可轻松到达熨衣板的边缘, 甚至更远!

### 水位清晰可见



超清晰指示器使水位非常清晰, 您可随时了解水量是否足够。

### 前端尖型设计

独特的前端尖型设计, 轻松应对难熨区域。

### SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是最优秀的飞利浦优质底板。它具有出众的防刮擦性能, 滑动顺畅并且方便清洁。



发行日期 2010-08-13

版本: 4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)