

飞利浦  
蒸汽熨斗

GC3330



## 出众效果，轻松实现

### 3 种途径，更加简单

这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 底板还使熨烫更加简单顺畅！

#### 轻松到达难以触及的部位

- 前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

#### 熨烫更安全

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

#### 熨烫更舒适

- 超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
- 3 米超长电源线，可到达更远的距离
- 超清晰的指示器，指示水位更清晰
- 软质把手，长时间熨烫也倍感舒适

#### 在各式衣物上顺畅滑动

- SteamGlide 底板带来强劲的蒸汽和无比顺滑之感

#### 经久耐用

- 双效除垢装置，可有效防止水垢的形成

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 超大 300 毫升水箱

减少重复注水。

### 3 米超长电源线

超长的 3 米电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！

### 水位清晰可见



EasyCare 的超清晰指示器使水位非常清晰，方便您随时了解水量是否足够。

### 前端尖型设计



前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域。

### SteamGlide 底板



设计独特的底板巧妙结合了令熨烫各式衣物加倍顺滑的小孔和用于强力除皱的大孔。

### 软质把手



软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。

## 规格

### 顺畅滑动

- SteamGlide 底板

### 除皱更轻松

- 蒸汽喷射，可去除最顽固的褶皱：100 克 / 分钟
- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：35 克 / 分钟
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分
- 垂直蒸汽：用于熨烫悬挂衣物

### 熨烫更舒适

- 360 度旋转：令熨烫衣物时行动更自如
- 集成绕线装置，令电线存放更方便
- 防滴漏系统：令衣物在熨烫时保持洁净
- 软质把手：提供持久的舒适性

### 使用寿命更长

- 双效除垢装置：防止出现并冲出水垢颗粒

### 3 种途径，更加简单

- 超大注水口
- 超长电源线：3 米
- 超清晰水位计

### 快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：2300 瓦

### 技术规格

- 电压：220-240 伏
- 电源：2300 瓦
- 频率：50-60 赫兹
- 尺寸：328 x 129 x 163 厘米
- 重量：1.64 千克
- 水箱容量：300 毫升



发行日期 2009-03-13

版本：4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

www.philips.com