

PHILIPS

蒸汽电熨斗

3500 series

3 米电源线

GC3588



出众效果，轻松实现

3 倍轻松

这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板还使熨烫更加简单顺畅！

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

熨烫更舒适

- 3 米超长电源线，操作更灵便
- 超清晰指示，水位更清晰可见
- 超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

经久耐用

- 双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

轻松熨平死角部位

- Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位

安全熨烫

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净


产品亮点

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

3 米超长电源线



飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！

水位清晰可见



飞利浦电熨斗的超清晰指示使水位清晰可见，随时了解水量情况。

300 毫升水箱



减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫更多衣物。

规格

熨烫更舒适

倍感舒适: 360 度灵活线缆, 超清晰水位计, 软质握把

防水垢管理: 双效活性除垢装置

电线长度: 3 米

防溢漏: 防滴漏系统

水箱容量: 300 毫升

轻松除皱

持续蒸汽: 最高可达 35 克/分钟

轻松到达难熨区域: 底板前端尖型设计, 前端尖型面板

喷雾功能

蒸汽束喷射: 最高可达 100 克/分钟

垂直蒸汽

易于使用

方便安装和存储: 超大注水口, 集成式线缆存储解决方案

快速加热

顺畅滑动

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

技术规格

频率: 50-60

功率: 2300

电压: 220 - 240

重量和尺寸

产品尺寸: 328 x 129 x 163

产品重量: 1.64

