

PHILIPS

紧凑型蒸汽挂烫机

CompactTouch

1000 瓦

随选蒸汽

储物包

门钩、防烫手套



GC410/05



强力去褶皱，小巧易存放 随需的蒸汽量和储物包

全新飞利浦 CompactTouch 巧劲熨蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的性能和超小巧设计于一体，您可以毫不费力地穿用整洁的衣服。

快速去除褶皱

- 蒸汽量随需技术，实现全面控制和高效
- 强劲持久的蒸汽

易于使用


- 可轻松使用的挂架
- 大容量水箱，适合长时间使用

安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
- 适用于熨烫丝绸等精细面料

方便存放

- 专用收纳软袋，便于存放



产品亮点

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

蒸汽量按需技术



仅当按下蒸汽开关时才会释放蒸汽，让您完全可以控制，有助于节水。

专用收纳袋



使用完毕后或在旅行时携带，请用配赠的收纳软袋储存手持式蒸汽熨烫刷。

可轻松使用的挂架



方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。

大容量水箱



600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

安全适用于各种可熨面料



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

规格

快速强效除皱

功率: 1000 瓦
蒸汽量按需技术

易于使用

水箱容量: 600 毫升
随时重注
电源线存储装置
电源线长度: 1.8 米
软管长度: 1.6 米
安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
加热时间: 40 秒

除水垢系统

适合使用自来水

附件

防烫手套为您提供更多保护
储物包
可轻松使用的挂架

技术规格

产品尺寸: 31.6 x 16.0 x 10.7 厘米
包装尺寸: 36.0 x 19.5 x 14.5 厘米
电压: 220 伏
产品重量: 1.18 千克
产品重量 (含包装): 1.68 千克

