

PHILIPS

紧凑型蒸汽挂烫机

CompactTouch

1200-1400 瓦 (220 - 240 伏)

3 档蒸汽量

一体式收纳, 易于存放

门钩、防烫手套



GC430/05



使用蒸汽, 让您的精致衣物焕然一新 精心设计, 存放更方便

外形小巧, 但功能强大。全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计, 集强大的蒸汽性能和超小巧设计于一体, 您可以毫不费力地整理衣服, 让衣物变得平整有型。

快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽
- 3 档蒸汽量

易于使用

- 可轻松使用的挂架
- 大容量水箱, 适合长时间使用
- 自动清洁功能, 可延长使用寿命

方便存放

- 一体式收纳, 小巧易存放

无需水洗或干洗即可清洁衣物

- 蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌*
- 去除烟草、食物和身体的气味



产品亮点

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

3 档蒸汽量



为不同类型的衣物设置首选蒸汽输出级别，以获得理想效果。

一体式收纳



小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。

可轻松使用的挂架



方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。

大容量水箱



600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。

自动清洁



自动清洁功能可冲洗蒸汽挂烫机，去除水垢颗粒和残留物。这可以延长蒸汽挂烫机的使用寿命。

规格

快速强效除皱

蒸汽输出控制: 3 种设定
功率: 1200-1400 瓦
蒸汽量按需技术

易于使用

水箱容量: 600 毫升
随时重注
安全自动关熄
电源线存储装置
电源线长度: 1.8 米
软管长度: 1.6 米
安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
加热时间: <1 分钟

除水垢系统

适合使用自来水
除水垢溶液: 防水垢解决方案, 自动清洁

附件

防烫手套为您提供更多保护
集成式上盖
可轻松使用的挂架

技术规格

产品尺寸: 38.2 x 19.8 x 11.1 厘米
包装尺寸: 41.5 x 23.5 x 15.0 厘米
电压: 220-240 伏
产品重量: 1.59 千克
产品重量 (含包装): 2.14 千克

