

飞利浦  
蒸汽电熨斗

GC4330



## 精确电源

进行细致熨烫的蒸汽束尖端

配备底板前端尖型蒸汽束设计的熨斗可让蒸汽深入衣物的每一个角落。具有持久强力蒸汽喷射（40克）、超强力蒸汽束喷射（100克）、加长型汽孔以及特设安全功能。

### 除皱更轻松

- 最高 40 克 / 分钟的持续蒸汽量，去皱效果更佳

### 轻松到达难以触及的部位

- Steam Tip 使您能够轻松熨烫难以触及的区域

### 熨烫更舒适

- 顺滑贴衣底板 Careeza 在所有衣料上都能无比流畅顺滑
- 自动抗钙化装置
- 超大水箱，免却重复注水的麻烦
- 3 米超长电源线，可到达更远的距离
- 软质把手，长时间熨烫也倍感舒适

### 熨烫更安全

- 自动安全关熄，可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：2400 瓦

## 除皱更轻松

- 蒸汽喷射，可去除最顽固的皱褶：100 克 / 分钟
- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：40 克 / 分钟
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- Steam Tip 前端尖型蒸汽束：对付难以触及的角落
- 垂直蒸汽：用于熨烫悬挂衣物

## 顺畅滑动

- 顺滑贴衣底板 Careeza

## 熨烫更舒适

- 360 度旋转：令熨烫衣物时行动更自如
- 防滴漏系统：令衣物在熨烫时保持洁净
- 人体工学软质把手，让您在长时间熨烫时也

## 倍感舒适

- 熨斗适合使用自来水
- 超长电线，操控灵活自如：3 米

## 熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准
- 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

## 使用寿命更长

- 双效除垢装置：防止水垢沉积，冲出水垢颗粒

## 技术规格

- 电压：220-240 伏
- 电源：2400 瓦
- 频率：50-60 赫兹
- 产品尺寸：303 x 120 x 152 厘米
- 产品重量：1.70 千克
- 水箱容量：350 毫升

# 产品亮点

## Steam Tip 前端尖型蒸汽束

独一无二底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与特殊的蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个角落，使熨烫效果尽善尽美。

## 自动安全关熄



自动安全关熄功能在电熨斗放置时间过长或翻倒时自动关闭电熨斗的电源。

## 防滴漏系统

防滴漏系统，使您可以较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

## 软质把手

软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。



发行日期 2009-07-31

版本：4.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)