

飞利浦  
蒸汽电熨斗



GC4430



## 精确电源

使用 Ionic DeepSteam 轻松消除褶皱

要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有 Ionic DeepSteam 的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。

### **Ionic DeepSteam**

- 更细小的蒸汽颗粒，能够深入到最难对付的褶皱内部

### **除皱更轻松**

- 最高 40 克 / 分钟的持续蒸汽量，除皱效果更佳
- 100 克 / 分钟的蒸汽喷射，轻松去除顽固褶皱

### **顺畅滑动**

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

### **轻松到达难以触及的部位**

- Steam Tip 使您能够轻松熨烫难以触及的区域

### **熨烫更舒适**

- 3 米超长电源线，可到达更远的距离

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：2400 瓦

## 除皱更轻松

- 蒸汽喷射，可去除最顽固的褶皱：100 克 / 分钟
- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：40 克 / 分钟
- 深层离子蒸汽：更细小的蒸汽颗粒，能够深入到最难对付的褶皱内部
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- Steam Tip 前端尖型蒸汽束：对付难以触及的角落
- 垂直蒸汽：用于熨烫悬挂衣物

## 顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

## 熨烫更舒适

- 360 度旋转：令熨烫衣物时行动更自如
- 防滴漏系统：令衣物在熨烫时保持洁净
- 人体工学软质把手，让您在长时间熨烫时也

## 倍感舒适

- 熨斗适合使用自来水

## 熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准
- 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

## 使用寿命更长

- 双效除垢装置：防止出现并冲出水垢颗粒

## 技术规格

- 电压：220-240 伏
- 电源：2400 瓦
- 频率：50-60 赫兹
- 产品尺寸：303 x 120 x 152 厘米
- 产品重量：1.55 千克
- 水箱容量：335 毫升

## 附件

- 电源线夹用于轻松存储电源线

# 产品亮点

## Ionic DeepSteam



离子化过程创造出更细小的蒸汽颗粒，进一步渗透到织物深层。即使最顽固的褶皱也能轻松去除。

## Steam Tip 前端尖型蒸汽束


独一无二底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个角落，使熨烫效果尽善尽美。

## 自动安全关熄



自动安全关熄功能能在电熨斗放置时间过长或翻倒时自动关闭电熨斗的电源。

## SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



设计独特的底板既具有为所有织物带来超级顺滑之感的小孔，还具有用于强力除皱的大孔



发行日期 2009-07-17

版本：3.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)