

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

PerfectCare Azur

安全适用于所有可熨烫衣物

45 克/分钟；180 克蒸汽束喷射

T-ionicGlide 底板

熨斗安全自动关熄



GC4912/88



## 轻松熨烫，无需设置

### 改进熨烫

熨烫丝质、亚麻、棉质、开士米等材质的任何可熨烫衣物；可采用任何顺序，而且无需调节温度。PerfectCare Azur 可带来完美效果，不会导致灼烧或起亮斑。现在熨烫变得前所未有的简单。

#### 一键设置适合于所有可熨衣物

- OptimalTemp 智能温控科技：温度的完美结合
- 安全适用于所有可熨烫的衣物
- 对所有面料实现百分之百的快速，没有比这更快的蒸汽熨烫机了
- 使用简单方便，无需人工调节
- 经过独立的织物专家测试和认可

#### 熨烫更舒适

- T-ionicGlide：我们最佳的五星级底板
- 拥有双重活性除垢系统，适合使用自来水
- 熨斗在无人看管时会自动关闭
- 四重精细尖端设计，轻松熨烫难以触及的区域
- 熨斗配有智能灯光反馈指示灯

#### 快速强劲地熨烫


- 最高 45 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果更佳
- 最高 180 克蒸汽束喷射



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## OptimalTemp 智能温控科技



最新的革命性的熨烫技术将温度和蒸汽完美结合在一起。确保您可以进行快速熨烫，在粗布织品上带来最佳效果，无需设置即可在任何可熨烫织物上实现安全熨烫。蒸汽和温度的完美结合：1) 智能控制处理器设置适当的温度。2) HeatFlow 技术确保均匀的蒸汽和平衡的温度。

## 100% 安全



安全适用于所有面料，即使是最精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在最为敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果非常出众。

## 百分之百快速

百分之百的快速熨烫，无需分类。更为高效的蒸汽熨烫您的所有衣物。

## 使用简单方便



使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。

## 经过测试和认可：



该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

## T-ionicGlide 底板



T-ionicGlide 是飞利浦最优质的底板。为 OptimalTemp 智能温控科技电熨斗提供了顺滑和防刮擦的新标准。采用专利技术的新涂层可确保获得出众的效果。这款蒸汽电熨斗具有精心设计的形状和通气孔，确保蒸汽均匀分布，轻松除皱。

## 适合使用自来水



PerfectCare Azur 蒸汽电熨斗拥有双重活性除垢：精巧融合水垢分解和定期自动清洁，减少水垢积聚。适合使用自来水。为了获得最佳的熨烫效果，我们建议您使用不含矿物质的水。这可确保熨斗提供持续蒸汽流。

## 安全自动关熄



熨斗无人看管时将自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 3 分钟后关闭。如果将其水平放置，会在 2 分钟后关闭。

## 四重精细尖端设计



蒸汽电熨斗的四重精细尖端设计让您可以在熨烫时触及及最难触及的区域。纽扣沟槽设计能贴近纽扣周围熨烫；为快速熨烫而设计的形状，可视性更佳；强力蒸汽喷射区域可集中喷射蒸汽束，纤细尖端可熨烫精细面料，使四重精细尖端设计完美无缺。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 快速强效除皱

底板: T-ionicGlide

OptimalTemp 智能温控科技

持续蒸汽输出: 高达 45 克/分钟

蒸汽束喷射: 180 克

功率: 2000 瓦

喷雾功能

## 易于使用

水箱容量: 350 毫升

防滴漏功能

安全自动关熄

电源线存储装置: 线夹

灵活线缆 (旋转式): 180 度线缆灵活性

注水轻松快捷

电源线长度: 2.5 米

## 可持续发展

节能: 节能 10%

## 除水垢系统

适合使用自来水

除水垢溶液: 双重活性除垢

## 技术规格

电熨斗的重量: 1.75 千克

