

# PHILIPS

## 蒸汽挂烫机

### DailyTouch

1500W

可伸缩支撑杆

防烫手套

GC502/28



## 每天都能穿着没有皱褶的衣服

### 强劲而持续的蒸汽

全新飞利浦 DailyTouch 蒸汽挂烫机，专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在 DailyTouch 蒸汽挂烫机的集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。

#### 快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽
- 加大号蒸汽面板，效果更迅速

#### 易于使用

- 可伸缩支撑杆
- 可分离式大水箱

#### 安全可靠

- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管
- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护


# 产品亮点

## 强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

## 加大号蒸汽面板



专用人体工程学蒸汽喷头配有超大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

## 可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

## 分离式水箱



可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。超大注水孔，方便注水。

## 不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

## 安全适用于各种可熨面料



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

## 防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

# 规格

## 快速强效除皱

功率: 1500 瓦  
持续蒸汽输出: 30 克/分钟  
加大号蒸汽面板

## 易于使用

注水和倒水: 分离式水箱  
随时重注  
电源线长度: 1.6 米  
软管长度: 1.3 米  
安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫  
水箱容量: 1400 毫升  
加热时间: <1 分钟

## 可持续发展

硅胶蒸汽管

## 除水垢系统

适合使用自来水

## 技术规格

电压: 220 伏

## 附件

可伸缩支撑杆  
防烫手套为您提供更多保护

