

PHILIPS

蒸汽挂烫机

DailyTouch

1500 瓦

带挂架的可伸缩支撑杆

2 档蒸汽级别

衣裤褶线夹、防烫手套

GC506/48



每天都能穿着没有皱褶的衣服

强劲而持续的蒸汽和蒸汽设定

全新飞利浦 DailyTouch 蒸汽挂烫机，专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在 DailyTouch 蒸汽挂烫机的集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。

快速去除褶皱

- 蒸汽强劲而持久
- 2 档蒸汽级别
- 加大号蒸汽面板，效果更迅速

易于使用

- 可伸缩支撑杆
- 专用挂架
- 可分离式大水箱

轻松打造完美褶皱

- 使用附衣裤褶线夹轻松打造完美褶皱

安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管

产品亮点

蒸汽强劲而持久




喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽，从而可实现瞬间除皱。

安全适用于各种可熨面料

您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

2 档蒸汽级别



为不同类型的衣物设置首选蒸汽输出级别，以获得最佳效果。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

专用挂架



专用挂架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、女装和裤子等衣物。

分离式水箱



可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。超大注水孔，方便注水。

不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

加大号蒸汽面板

专用人体工程学蒸汽喷头配有超大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时为手提供保护。

轻松打造完美褶皱



使用附衣裤褶线夹轻松打造完美褶皱。

规格

除皱迅速强效

蒸汽输出控制: 2 种设置
功率: 1500 瓦
持续蒸汽输出: 30 克/分钟
加大号蒸汽面板

易于使用

注水和倒水: 分离式水箱
随时重注
电源线长度: 1.6 米
软管长度: 1.3 米

安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
水箱容量: 1400 毫升

可持续发展

硅胶蒸汽管

除水垢系统

适合使用自来水

技术规格

电压: 220 伏

附件

防烫手套为您提供更多保护
衣裤褶线夹
挂架
可伸缩支撑杆

