


飞利浦 QuickTouch
蒸汽挂烫机

便携式



GC510/05



瞬间去除明显褶皱

蒸汽强劲而持久

感受这款外观紧凑的蒸汽挂烫机带来的方便，以及迅速去除悬挂衣物的褶皱的体验。

快速去除褶皱

- 蒸汽强劲而持久

适用于所有可熨面料

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

轻松使用

- 轻松使用
- 无需使用熨衣板

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

蒸汽挂烫机
便携式

规格

除皱迅速强效

- 持续蒸汽输出：30 克 / 分钟
- 功率：1280 瓦

轻松使用

- 水箱容量：1000 毫升
- 随时重注
- 加热时间：2 分钟
- 电源线长度：2 米
- 软管长度：1.5 米
- 安全适用所有面料：即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

除水垢系统

- 适合使用自来水

技术规格

- 产品尺寸：25.5 x 34.5 x 21.5 厘米
- 包装尺寸：33.5 x 41 x 23.5 厘米
- 电压：220 伏
- 产品重量：2.8 千克

附件

- 方便的蒸汽喷头支架

GC510/05

产品亮点

蒸汽强劲而持久



喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽，从而可实现瞬间除皱。

轻松使用



这款蒸汽挂烫机使用起来非常方便。凭借小巧的便携式设计，携带和存放都很方便。

即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨衣物。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。



发行日期 2012-03-05

版本：11.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com