


飞利浦 QuickTouch
蒸汽挂烫机

1500W

2 档蒸汽级别
防烫手套



GC520/05



迅速去除明显褶皱

强劲而持久的蒸汽以及蒸汽输出控制

感受这款外观紧凑的蒸汽挂烫机带来的方便，以及迅速去除悬挂衣物的褶皱的体验。

快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽

安全适用于各种可熨面料

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

易于使用

- 易于使用
- 无需使用熨衣板

可针对不同的衣物自由选择蒸汽输出级别

- 蒸汽输出控制

安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

PHILIPS

规格

快速强效除皱

- 持续蒸汽输出: 30 克 / 分钟
- 蒸汽输出控制
- 功率: 1280 瓦

易于使用

- 水箱容量: 1000 毫升
- 随时重注
- 加热时间: 2 分钟
- 电源线长度: 2 米
- 软管长度: 1.5 米
- 安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

除水垢系统

- 适合使用自来水

技术规格

- 产品重量: 2.8 千克
- 产品尺寸: 25.5 x 34.5 x 21.5 厘米
- 包装尺寸: 33.5 x 41 x 23.5 厘米
- 电压: 220 伏

附件

- 方便的蒸汽喷头支架
- 防烫手套为您提供更多保护

产品亮点

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽, 从而可实现快速除皱。

易于使用




这款蒸汽挂烫机使用起来非常方便。凭借紧凑的便携式设计, 携带和存放都很方便。

即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

蒸汽输出控制



设置所需的蒸汽级别, 以便针对各类衣物设置相应蒸汽输出量。



发行日期 2018-12-30

版本: 10.2.1

12 NC: 0000 000 00000
EAN: 06 94726 54005 31

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com