

PHILIPS

便携式蒸汽挂烫机

QuickTouch


1500 瓦

2 档蒸汽级别

防烫手套



GC521/05



迅速去除明显褶皱

强劲的蒸汽挂烫机

感受这款外观小巧的飞利浦蒸汽挂烫机带来的便利，以及迅速去除悬挂衣物褶皱的体验。

快速去除褶皱

- 更加强劲而持续的蒸汽
- 1500 瓦可实现快速加热，带来强大的性能

可针对不同的衣物自由选择蒸汽输出级别

- 蒸汽输出控制

易于使用

- 易于使用
- 无需使用熨衣板

安全适用于各种可熨面料

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

产品亮点

更加强劲而持续的蒸汽



喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽，从而可实现瞬间除皱。

易于使用




这款蒸汽挂烫机使用起来非常方便。凭借紧凑的便携式设计，携带和存放都很方便。

即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

蒸汽输出控制



设置所需的蒸汽级别，以便针对各类衣物设置相应蒸汽输出量。

规格

除皱迅速强效

持续蒸汽输出: 35 克/分钟
蒸汽输出控制
功率: 1500 瓦

易于使用

水箱容量: 1000 毫升
随时重注
电源线长度: 1.8 米
软管长度: 1.5 米
安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
加热时间: 120 秒

除水垢系统

适合使用自来水

技术规格

产品尺寸: 35 x 30 x 23 厘米
包装尺寸: 40.5 x 34.6 x 33.2 厘米
电压: 220 伏
产品重量: 3.1 千克

附件

方便的蒸汽喷头支架
防烫手套为您提供更多保护

