

# PHILIPS

## 蒸汽挂烫机

### ClearTouch

1800 瓦

可伸缩支撑杆

防烫手套



GC532/28



## 瞬间去除褶皱

专为实现强大的性能而设计

全新飞利浦 ClearTouch 蒸汽挂烫机专为快速强力去皱而设计。其现代、独特的设计配以智能功能和强劲蒸汽，令熨烫更轻松，更快速。

#### 快速去除褶皱

- 超大不锈钢蒸汽面板，熨烫更迅速
- 强劲蒸汽

#### 易于使用

- 可伸缩支撑杆
- 可分离式透明水箱，注水口洁净卫生
- 易冲洗除垢功能

#### 安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管

#### 无需水洗或干洗即可清洁衣物

- 去除烟草、食物和身体的气味
- 蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌\*

# 产品亮点

## 安全适用于各种可熨面料



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

## 可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

## 不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

## 防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

## 超大不锈钢蒸汽面板



蒸汽挂烫机配有超大不锈钢蒸汽面板，熨烫更迅速。

## 分离式水箱



1.2 升可分离式水箱，具有特殊的注水口，使用更卫生。

## 强劲蒸汽



喷嘴将喷出强劲蒸汽，从而可实现快速除皱。

## 易冲洗除垢功能



定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

## 用蒸汽杀灭细菌



蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌，有助于减少清洗或干洗次数\*。

## 去除讨厌的异味



强劲的蒸汽可去除香烟、食品和身体异味。

# 规格

## 易于使用

电源线长度: 1.6 米

水箱容量: 1200 毫升

分离式水箱

在使用过程中随时重新注水

安全适用于所有可熨面料: 即便是丝绸等精细面料

也可放心熨烫

硅胶蒸汽管

底板名称: 加大号蒸汽面板

特殊的注水口: 使用更卫生

适合自来水

## 尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 40x45x33.3 厘米

产品尺寸 (WxHxL): 33x172x33 厘米

包装总重量: 5.31 千克

电熨斗的重量: 3.36 千克

## 包含附件

可伸缩支撑杆

防烫手套为您提供更多保护

## 快速除皱

持续蒸汽: 35 克/分钟

功率: 1800 瓦

电压: 220 伏

## 绿色效能

用户手册: 100%可回收纸

## 水垢处理

除垢和清洁: 方便冲洗

