

PHILIPS

蒸汽挂烫机

ClearTouch

2000 瓦

具有 Hang&Lock 功能的可调衣架杆

衣裤褶线夹、防烫手套

GC534/38



瞬间去除褶皱

旨在提供强劲性能和便利性

全新飞利浦 ClearTouch 蒸汽挂烫机专为快速强力去皱而设计。其现代、独特的设计配以智能功能和强劲蒸汽，令熨烫更轻松，更快速。

快速去除褶皱

- 超大不锈钢蒸汽面板，熨烫更迅速
- 强劲蒸汽

易于使用

- 可伸缩支撑杆
- 可分离式透明水箱，注水口洁净卫生
- 易冲洗除垢功能
- 独特的悬挂和锁定功能，蒸汽熨烫时非常稳固

轻松打造裤缝衣褶

- 使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管

产品亮点

安全适用于各种可熨面料



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

超大不锈钢蒸汽面板



蒸汽挂烫机配有超大不锈钢蒸汽面板，熨烫更迅速。

分离式水箱



1.2 升可分离式水箱，具有特殊的注水口，使用更卫生。

悬挂和锁定功能



独特的悬挂和锁定功能可锁定挂架，实现稳固性，蒸汽熨烫更便利 - 即使使用您自己的挂架。

轻松打造裤缝衣褶



使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

强劲蒸汽



喷嘴将喷出强劲蒸汽，从而可实现快速除皱。

易冲洗除垢功能



定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

规格

易于使用

电源线长度: 1.6 米

水箱容量: 1200 毫升

分离式水箱

安全适用于所有可熨面料: 即便是丝绸等精细面料

也可放心熨烫

硅胶蒸汽管

底板名称: 加大号蒸汽面板

特殊的注水口: 使用更卫生

适合自来水

在使用过程中随时重新注水

包含附件

可伸缩支撑杆

防烫手套为您提供更多保护

衣裤褶线夹

快速除皱

持续蒸汽: 40 克/分钟

功率: 2000 瓦

电压: 220 伏

绿色效能

用户手册: 100%可回收纸

水垢处理

除垢和清洁: 方便冲洗

尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 40x45x33.3 厘米

产品尺寸 (WxHxL): 33x182x33 厘米

包装总重量: 5.47 千克

电熨斗的重量: 3.5 千克

