

PHILIPS

蒸汽挂烫机

ActiveTouch

1500 瓦

吸力功能

可伸缩支撑杆

GC550/05



吸力除皱 事半功倍

蒸汽挂烫机具有特殊的吸力功能

体验这款外形小巧的飞利浦蒸汽挂烫机带来的诸多便利，蒸汽喷头带有特殊的吸力功能，去除衣物褶皱更快，更省力。

特殊的吸力功能

- 吸力除皱
- 除皱效果更佳
- 更省力

快速去除褶皱

- 蒸汽强劲而持久

安全适用于各种可熨面料

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

轻松熨烫衣物

- 可拆卸式挂架

易于使用

- 易于使用
- 无需使用熨衣板

产品亮点

吸力除皱




蒸汽喷头具有吸力功能，可有效拉直衣物，获得最佳除皱效果。

去皱效果更佳



蒸汽喷头具有吸力功能，使衣物更贴近蒸汽，获得增强的蒸汽渗入效果，除皱效果更佳。

更省力



蒸汽喷头具有吸力功能，使衣物持久贴近蒸汽喷头，轻松去除褶皱。

蒸汽强劲而持久



喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽，从而可实现瞬间除皱。

可拆卸式挂架



使用蒸汽挂烫机时，通过易于安装的挂架悬挂衣物。可拆卸式设计，便于存放。

易于使用



这款蒸汽挂烫机使用起来非常方便。凭借紧凑的便携式设计，携带和存放都很方便。

无需使用熨衣板



使用蒸汽熨烫刷即无需使用熨衣板，这使熨烫过程变得更加省心。

即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

规格

除皱迅速强效

持续蒸汽输出: 35 克/分钟
功率: 1500 瓦

易于使用

水箱容量: 1000 毫升
随时重注
电源线长度: 2 米
软管长度: 1.4 米

安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

加热时间: 90 秒

除水垢系统

适合使用自来水

技术规格

电压: 220 伏
产品尺寸: 35 x 30 x 23 厘米
包装尺寸: 40.5 x 23.5 x 33.2 厘米
产品重量: 3.04 千克

附件

方便的蒸汽喷头支架
可拆卸的悬挂解决方案

