

# PHILIPS

## 蒸汽挂烫机

### ActiveTouch

1500 瓦

吸力功能

2 档蒸汽级别

可调衣架杆、衣裤褶线夹

GC555/05



## 吸力除皱 事半功倍

具有吸力功能和蒸汽输出控制

体验这款外形小巧的飞利浦蒸汽挂烫机带来的诸多便利，蒸汽喷头带有特殊的吸力功能，去除衣物褶皱更快，更省力。

#### 特殊的吸力功能

- 吸力除皱
- 除皱效果更佳
- 更省力

#### 安全适用于各种可熨面料

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

#### 轻松打造完美褶皱

- 附衣裤褶线夹

#### 轻松熨烫衣物

- 可拆卸式挂架

#### 可针对不同的衣物自由选择蒸汽输出级别

- 蒸汽输出控制

# 产品亮点

## 吸力除皱




蒸汽喷头具有吸力功能，可有效拉直衣物，获得最佳除皱效果。

## 去皱效果更佳




蒸汽喷头具有吸力功能，使衣物更贴近蒸汽，获得增强的蒸汽渗入效果，除皱效果更佳。

## 更省力



蒸汽喷头具有吸力功能，使衣物持久贴近蒸汽喷头，轻松去除皱褶。

## 蒸汽输出控制



设置所需的蒸汽级别，以便针对各类衣物设置相应蒸汽输出量。

## 可拆卸式挂架



使用蒸汽挂烫机时，通过易于安装的挂架悬挂衣物。可拆卸式设计，便于存放。

## 附衣裤褶线夹



使用附衣裤褶线夹轻松打造完美褶皱

## 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种衣物。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

# 规格

## 除皱迅速强效

持续蒸汽输出: 35 克/分钟  
蒸汽输出控制  
功率: 1500 瓦

## 易于使用

水箱容量: 1000 毫升  
随时重注  
电源线长度: 2 米  
软管长度: 1.4 米  
安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫  
加热时间: 90 秒

## 除水垢系统

适合使用自来水

## 技术规格

产品尺寸: 35 x 30 x 23 厘米  
电压: 220 伏  
包装尺寸: 40.5 x 34.6 x 33.2 厘米  
产品重量: 3.10 千克

## 附件

方便的蒸汽喷头支架  
可拆卸的悬挂解决方案  
衣裤褶线夹

