

PHILIPS

蒸汽挂烫机

ClearTouch Air

2200 瓦 风能动力吸烫技术

肩翼设计衣架，悬挂和锁定功能

3 档蒸汽量

金色陶瓷顺滑涂层的智慧气流加热喷头



GC568/68

一次即可实现理想的熨烫效果

创新的风能动力吸烫技术

得益于创新的风能动力吸烫技术和强劲蒸汽，全新飞利浦 ClearTouch Air 蒸汽挂烫机，一次即可为您带来满意的熨烫效果。只需用蒸汽即可去除悬挂衣物的褶皱，出色效果，加倍省力。

理想的熨烫效果

- 风能动力吸烫技术，让你轻松获得理想熨烫效果
- 强劲蒸汽
- 金色陶瓷顺滑涂层的智慧气流加热喷头，实现出色熨烫效果
- 使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

更高效，更轻松

- 肩翼设计衣架
- 特别设计的悬挂和锁定功能，蒸汽熨烫时非常稳固
- 3 档蒸汽量，带有 ECO 环保节能模式
- 可伸缩支撑杆
- 可分离式透明水箱，注水口洁净卫生
- 易冲洗除垢功能

安全可靠

- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管

产品亮点

风能动力吸烫技术



空气抽吸技术，让你快速获得满意的熨烫效果。该项创新风能动力吸烫技术采用可调节吸力设置，轻柔拉伸衣物，同时衣物贴近喷头，使蒸汽深层穿透面料，双重结合有助于单手操作时获得出色的熨烫效果。

强劲蒸汽



喷嘴将喷出强劲蒸汽，从而可实现快速除皱。

金色陶瓷顺滑涂层的智慧气流加热喷头



智慧气流技术采用蒸汽流加热蒸汽面板的优化方式，确保实现出色熨烫效果。它将蒸汽面板控制在适用于所有可熨面料的安全温度，同时有效避免水渍困扰。金色陶瓷顺滑涂层，实现顺畅滑动且防刮耐腐蚀。

肩翼设计衣架



为了实现轻松的熨烫并提升肩部熨烫效果，智能3D 织垫可很好贴合衣物并在熨烫时提供支撑。3D 织垫采用可拆卸设计，便于使用挂架熨烫女式衬衫、礼服、裤子和女裙等不同类型的衣物。

悬挂和锁定功能



特别设计的悬挂和锁定功能可锁定挂架，实现稳固性，蒸汽熨烫便利 - 即使使用您自己的挂架。

3档蒸汽量



为不同类型的衣物设置首选蒸汽量，以获得理想效果。ECO 环保节能模式，节约电能且不影响熨烫效果。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

防烫手套为您提供更多保护




随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

分离式水箱



1.2 升可分离式水箱，具有特殊的注水口，使用更卫生。

易冲洗除垢功能



定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

规格

易于使用

电源线长度: 1.6 米

水箱容量: 1200 毫升

悬挂和锁定功能

分离式水箱

在使用过程中随时重新注水

安全适用于所有可熨面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

底板名称: 金色陶瓷顺滑涂层的智慧气流加热喷头,

加大号蒸汽面板

特殊的注水口: 使用更卫生

适合自来水

包含附件

衣架

防烫手套为您提供更多保护

衣裤褶线夹

肩翼设计衣架

快速除皱

持续蒸汽: 42 克/分钟

功率: 2200 瓦

加热时间: <1 分钟

可调蒸汽量: 3 档

电压: 220 伏

水垢处理

除垢和清洁: 方便冲洗

尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 40x45x33.3 厘米

产品尺寸 (WxHxL): 33x172x33 厘米

包装总重量: 6.29 千克

电熨斗的重量: 4.35 千克

技术

风能动力吸烫技术

