

PHILIPS

蒸汽挂烫机

ProTouch

2000 瓦

3 档蒸汽量

具有悬挂和锁定功能的双杆衣架



GC612/38



专业熨烫所有衣物

采用 PureSteam 蒸汽技术

得益于创新的 PureSteam 技术，全新的 ProTouch 蒸汽挂烫机可确保经年累月仍可喷出强劲蒸汽，为您提供专业的熨烫效果！*

专业效果

- 强劲穿透力的蒸汽，高达 3 千帕水泵压力
- 准确尖角设计可驾驭衣服难熨的位置

高效，轻松

- PureSteam 蒸汽技术可确保强劲蒸汽，始终如一
- 得益于 PureSteam 蒸汽技术，无需除垢
- 3 档蒸汽量，适合不同类型的面料

安全可靠

- 安全适用于各种衣物
- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管
- 可自动切换至待机模式以确保安全

产品亮点

强劲穿透力的蒸汽



创新的 PureSteam 蒸汽技术从根本上不同于其他蒸汽挂烫机。它通过高达 3 千帕的水泵压力，产生强劲蒸汽渗入衣物深层，从而实现瞬间除皱。

强劲蒸汽，始终如一



对于其他挂烫机，即使您定期清理机器，水垢仍会累积，所以其输出的蒸汽量容易随着时间推移而逐渐减少。得益于创新的 PureSteam 技术，加热器产生蒸汽的同时将自动清除水垢，防止水垢积累。如此有效的除垢方式，使机器经年累月仍可喷出强劲蒸汽*。

无需除垢



蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。而得益于我们全新的 PureSteam 蒸汽技术，加热器在产生蒸汽时会自动除垢，让您再无后顾之忧。

3 档蒸汽量



为不同类型的面料设置蒸汽输出级别，以获得理想效果。

准确尖角设计



蒸汽喷头具有准确尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您准确的效果。

自动关熄功能



当水耗尽时，电源指示灯将开始闪烁，提醒您水已耗尽。如果本产品再过 8 分钟仍没有使用，它将自动进入待机模式，以确保安全。

安全适用于各种衣物



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也非常适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

规格

易于使用

悬挂和锁定功能

软管长度: 1.3 米

电源线长度: 1.6 米

安全自动关熄

水箱容量: 2000 毫升

分离式水箱

在使用过程中随时重新注水

安全适用于所有可熨烫面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

硅胶蒸汽管

底板名称: 智慧气流加热喷头

适合自来水

包含附件

毛刷

衣领架

防烫手套为您提供保护

裤夹衣架

快速除皱

持续蒸汽: 最多 40 克/分钟

功率: 2000 瓦

压力: 300 千帕最大蒸汽压力

加热时间: <1.5 分钟

可调蒸汽量: 3 档

水垢处理

除垢和清洁: 自动除垢

技术

PureSteam 技术

