

# PHILIPS

## 蒸汽挂烫机

### ProTouch 2-in-1

2200 瓦、90 克蒸汽束喷射

2 合1 功能，带 ErgoFit 支撑板

5 档蒸汽量

具有悬挂和锁定功能的双杆衣架



GC617/68



## 专业熨烫所有衣物

采用 PureSteam 蒸汽技术和 ErgoFit 支撑板

得益于创新的 PureSteam 技术和可倾斜的 ErgoFit 支撑板，全新的 ProTouch 2 合 1 蒸汽挂烫机可确保经年累月仍可喷出强劲蒸汽，为您提供专业笔挺的熨烫效果！\*

#### 专业效果

- 强劲穿透力的蒸汽，高达 3 千帕水泵压力
- 90 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱
- 可倾斜的 ErgoFit 支撑板，以助于获得笔挺效果
- 准确尖角设计可驾驭衣服难熨的位置

#### 高效，轻松

- PureSteam 蒸汽技术可确保强劲蒸汽，始终如一
- 得益于 PureSteam 蒸汽技术，无需除垢
- 5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料
- 从手柄上直接选择蒸汽量
- 蒸汽自动暂停，节能节水

#### 安全可靠

- 安全适用于各种衣物
- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管
- 可自动切换至待机模式以确保安全

# 产品亮点

## 强劲穿透力的蒸汽



创新的 PureSteam 蒸汽技术从根本上不同于其他蒸汽挂烫机。它通过高达 3 千帕的水泵压力，产生强劲蒸汽渗入衣物深层，从而实现瞬间除皱。

## 蒸汽束喷射

长按手柄上的蒸汽选择按钮，即可产生高达 90 克的强劲蒸汽束喷射，帮助您轻松去除顽固褶皱。

## 强劲蒸汽，始终如一



对于其他挂烫机，即使您定期清理机器，水垢仍会累积，所以其输出的蒸汽量容易随着时间推移而逐渐减少。得益于创新的 PureSteam 技术，加热器产生蒸汽的同时将自动清除水垢，防止水垢积累。如此有效的除垢方式，使机器经年累月仍可喷出强劲蒸汽\*。

## 无需除垢



蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。而得益于我们全新的 PureSteam 蒸汽技术，加热器在产生蒸汽时会自动除垢，让您再无后顾之忧。

## 可倾斜的 ErgoFit 支撑板



ErgoFit 支撑板是根据您的熨烫习惯而设计的。它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。此外，支撑板的肩形设计可贴合衣物。

## 轻松选择蒸汽量



通过按手柄上的蒸汽选择按钮，您可以针对不同面料轻松选择蒸汽量 - 无需弯腰！

## 5 档蒸汽设定



您可以为不同类型的面料设置蒸汽量，以获得效果。

## 蒸汽自动暂停



如果您想在熨烫过程中暂停，只需将蒸汽喷头放在支架上，蒸汽就会自动停止，节能又节水

## 准确尖角设计



蒸汽喷头具有准确尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您准确的效果。

## 自动关熄功能



当水耗尽时，电源指示灯将开始闪烁，提醒您水已耗尽。如果本产品再过 8 分钟仍没有使用，它将自动进入待机模式，以确保安全。

## 安全适用于各种衣物



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也非常适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

## 不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

# 规格

## 易于使用

悬挂和锁定功能  
软管长度: 1.3 米  
电源线长度: 1.6 米  
安全自动关熄  
水箱容量: 2000 毫升  
蒸汽自动暂停  
分离式水箱  
在使用过程中随时重新注水  
安全适用于所有可熨烫面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫  
从手柄选择蒸汽量  
硅胶蒸汽管

底板名称: 金色陶瓷顺滑涂层的智慧气流加热喷头  
熨烫支撑: 可倾斜的 ErgoFit 支撑板  
适合自来水

## 包含附件

毛刷  
防烫手套为您提供保护  
裤夹衣架

## 快速除皱

持续蒸汽: 高达 45 克/分钟  
功率: 2200 瓦  
压力: 300 千帕最大蒸汽压力

加热时间: <1.5 分钟  
蒸汽束喷射: 90 克  
可调蒸汽量: 5 档

## 水垢处理

除垢和清洁: 自动除垢

## 技术

PureSteam 技术

