

PHILIPS

Centrale vapeur haute pression

4 bars

Débit de vapeur continu
100 g/min

GC6511



Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression Centrale vapeur compacte et puissante

Bénéficiez d'une centrale vapeur compacte et facile à transporter et repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.

Repassage rapide et efficace

- Jusqu'à 4 bar de pression pour un repassage rapide
- Débit vapeur continu jusqu'à 100 g/min facilitant l'élimination des faux plis
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Facile à utiliser

- Installation et rangement faciles

Repassage agréable

- Revêtement de la semelle antiadhésif



Points forts

Jusqu'à 4 bar de pression



Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.

Installation et rangement faciles




Installation et rangement faciles

Semelle antiadhésive



La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

Défroissage vertical



Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Débit vapeur continu jusqu'à 100 g/min



Alimenté par de petites quantités d'eau pompées régulièrement dans la chaudière, le débit vapeur continu jusqu'à 100 g/min permet d'éliminer rapidement et efficacement les faux plis.

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: Semelle antiadhésive

Débit vapeur

Débit vapeur continu: 100 g/min

Défroissage vertical

Pression vapeur: Jusqu'à 4 bar(s)

Pointe à vapeur additionnelle

Alimentation: 1 980 - 2 350 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 800 ml

Temps de chauffe: 6 min

Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Longueur du câble: 1,7 m

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Solution anticalcaire: Rinçage facile

Spécificités techniques

Dimensions du produit: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm

Poids du fer: 1,2 kg

Poids du fer + base: 4 kg



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

