



飞利浦 ProTouch
具有 12 种集成解决方案
的蒸汽挂烫机

1800 瓦
3 档蒸汽量
双杆衣架
3 个附件



GC660/05



专业熨烫所有衣物 *

精心设计，效果卓越，使用便利

这款飞利浦蒸汽挂烫机具有绝佳的解决方案，例如脚踏按钮、可分离式水箱、自动绕线装置、附件储藏格以及倾斜和拖动功能，可确保高效除皱。

专业效果

- 蒸汽强劲而持久
- 集成高效解决方案
- 12 种高效集成解决方案

适合所有衣物

- 悬挂稳定性更佳，适合各类衣物
- 3 个蒸汽输出级别，适合不同类型的衣物
- 种类齐全的配件，带来卓越的效果

PHILIPS


产品亮点

集成解决方案



蒸汽挂烫机配备有各种集成高效解决方案, 例如脚踏按钮、自动绕线装置、附件储藏格以及倾斜和拖动功能, 自始至终都可让您高效便捷地操作。

蒸汽强劲而持久




喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽, 从而可实现瞬间除皱。

种类齐全的配件




使用毛刷、棉绒垫、衣裤褶线夹和衣领架附件获得更佳效果, 防烫手套为您提供安全保障。

3 档蒸汽量



为不同类型的衣物设置首选蒸汽输出级别, 以获得最佳效果。

悬挂稳定性更佳



双杆悬挂解决方案带来更大稳定性, 集成挂架适合各类衣物。

规格

除皱迅速强效

- 持续蒸汽输出: 最多 40 克 / 分钟
- 蒸汽输出控制
- 功率: 1800 瓦

易于使用

- 水箱容量: 2100 毫升
- 安全自动关熄
- 电源线存储装置: 自动绕线装置
- 电源线长度: 2 米
- 软管长度: 1.25 米
- 安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 加热时间: 30 秒

技术规格

- 产品尺寸: 38.6 x 79.2 x 23 厘米
- 包装尺寸: 36 x 54.8 x 31.8 厘米
- 电压: 220 伏
- 产品重量: 5.11 千克
- 产品重量 (含包装): 6.9 千克

附件

- 防烫手套为您提供更多保护
- 衣裤褶线夹
- 清洁刷

除水垢系统

- 除水垢溶液: 防水垢片 + 冲洗
- 适合使用自来水



发行日期 2018-03-23

版本: 8.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 采用中国常用织物制造的衣物