

飞利浦  
压力式蒸汽电熨斗



GC7230

## 由始至终，更快熨烫

带有快速注水水箱的压力式蒸汽

旨在缩短熨烫时间，GC7230 在 2 分钟内即可使用。强劲的压力式蒸汽可穿透至织物深层，加快了熨烫速度；超大注水漏斗便于您随时快速轻松注水。

### 完全控制

- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物

### 顺畅滑动

- SteamGlide 底板带来强劲的蒸汽和无比顺滑之感

### 轻松到达难以触及的部位

- Steam Tip 使您能够轻松熨烫难以触及的区域

### 快速、强劲熨烫

- 高达 4 巴的蒸汽压力，令熨烫更快速
- 2 分钟即可使用
- 可达 80 克 / 分钟的连续蒸汽
- 注水漏斗使您随时能够快速轻松地注水

### 熨烫更舒适

- 蒸汽开关锁无需按下即可发出蒸汽

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 经久耐用

- 抗氧化蒸汽发生器，外置加热元件：防腐蚀蒸汽箱
- 除水垢：每熨烫 10 次，即冲洗蒸汽发生器一次

### 除皱更轻松

- 最佳的蒸汽孔样式：用于最佳蒸汽分布
- 持久垂直蒸汽：用于熨烫悬挂衣物

### 轻松到达难以触及的部位

- 纽扣沟槽：可快速熨烫纽扣周边及缝合线

### 熨烫更舒适

- 蒸汽开关锁：无需按下即可发出蒸汽
- 超长软管，操控灵活自如：1.7 米
- 超长电线，操控灵活自如：2.0 米
- 适合使用自来水

### 轻松安装和存放

- 电源线和软管储藏罩：可以快速轻松地储藏电源线和蒸汽输送管

### 熨烫更安全

- 过热安全停止：防止蒸汽发生器过热
- 四个胶脚：确保支架没有滑开
- 稳定的搁架：放在支架上时保持熨斗稳定

### 完全控制

- 熨烫温度适当指示灯
- 蒸汽可用指示灯：指示灯给与提示，当达到特定蒸汽量时
- “水箱无水”指示灯：指示灯提示功能，当需要为水箱重新注水时

### 技术规格

- 频率：50-60 赫兹
- 电压：230 伏
- 熨斗功率：800 瓦
- 蒸汽发生器功率：1400 瓦

### 重量和尺寸

- 尺寸：429x400x206 毫米
- 重量（含包装）：6.1 千克
- 托盘：254 (Europallet) ; 399 (ROW) 件

## 产品亮点

### Steam Tip 前端尖型蒸汽束

独一无二的底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与特殊的蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的每一个边角，使熨烫效果尽善尽美。

### 高达 4 巴



借助高压，蒸汽能够深入渗透衣物纤维，即使是难以熨烫的衣料，也能迅速实现称心的熨烫效果。

### 快速启动

打开之后，熨斗只需 2 分钟即可进行蒸汽熨烫。

### 蒸汽输出最高可达 80 克 / 分钟

高达 80 克 / 分钟的持续蒸汽输出，高效去除全部褶皱。

### 超大注水漏斗

给熨斗水箱注水从未如此快速简单。只需打开易用盖并将水倒入。大漏斗形的开口确保了快速、方便地注水，而无溅出危险。您可以在熨烫过程中或熨烫前后随时加水，无需再等待熨斗冷却。

### 蒸汽开关锁

蒸汽开关锁使用户无需不断按动开关，即可让熨斗连续发出蒸汽。

### SteamGlide 底板



经过特殊设计的底板将优质的陶瓷涂层和设计精巧的蒸汽孔很好地结合在一起，为所有织物带来无比顺滑之感，同时强力去除褶皱。



发行日期 2009-03-13

版本：5.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)