

PHILIPS

蒸汽压力电熨斗

PerfectCare Pure

500 千帕最大蒸汽压力

240 克蒸汽束喷射

PureSteam 滤芯

GC7635/38



熨烫更快速、更轻松

采用 OptimalTEMP 智能温控科技

得益于革命性的 OptimalTEMP 智能温控科技，无需调节温度即可熨烫衣物。最小巧的蒸汽发生器，易于存放和携带。99% 无水垢，纯净蒸汽防水垢滤芯，延长使用寿命达 5 倍之多

快速强劲地熨烫

- 500 千帕最大蒸汽压力
- 1.5 升水箱，可让您持续熨烫 2 小时
- 配备 PureSteam 防水垢滤芯，可滤除 99% 的水垢
- 最小巧、轻盈的蒸汽发生器
- 适用于自来水，熨烫过程中随时加水
- 自动关熄，安全节能
- 蒸汽束喷射可达 240 克
- 我们的最佳顺滑底板

轻松熨烫，无需设置温度

- 从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定
- 可以安全地将高温底板放置在熨衣板上
- 经过独立的织物专家测试和认可

产品亮点

500 千帕最大蒸汽压力



蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可以根据需要进行调节。

OptimalTemp 智能温控科技



“无论牛仔或丝质面料均可熨烫，无需调节熨斗温度。确保不会烫坏任何可熨烫面料。采用以下突破性技术：1) 高级智能控制处理器，可精确控制底板温度。无需调温 2) 小巧的 ProVelocity 蒸汽机可提供更多蒸汽，实现更快熨烫。它使蒸汽发生器外形小巧，更易于存放”

安全放置



飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。

经过测试和认可：



该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

1.5 升水箱



得益于 1.5 升水箱容量，您可以持续熨烫 2 小时而无需注水。超大注水孔，让您可以快速注水。您可以在水龙头下或使用水壶/大瓶子为蒸汽电熨斗注水。

滤除 99% 的水垢

PureSteam 防水垢滤芯可过滤自来水中的 99% 的水垢，确保持久的蒸汽流量，并防止衣物上的水垢残留。

小巧、轻盈

产品采用小巧紧凑的设计，易于存储。产品非常轻盈，易于携带。电熨斗重量较轻，让您的熨烫更舒适。

随时添加自来水



根据设计，您的蒸汽压力电熨斗可使用自来水。熨烫时，如果水箱中的水耗尽，您可以轻松加水，无需等待或关闭产品。

安全自动关熄



如果 5 分钟没有使用，安全自动关熄功能将自动关闭产品，以节能。

蒸汽束喷射可达 240 克

蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固褶皱。

T-ionicGlide 底板



5 星评级的底板集成钛氧化物层，极度顺滑、抗刮擦

规格

除水垢系统

适合使用自来水

除水垢溶液: PureSteam 防水垢滤芯

除垢提示

易于使用

水箱容量: 1500 毫升

注水和倒水: 超大注水孔

随时重注

加热时间: 2 分钟

安全自动关熄

存储解决方案: 搬运锁

软管存放: 软管存放储藏格

电源线存储装置: 线夹

软管长度: 1.6 米

安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

电源线长度: 1.8 米

除皱迅速强效

底板: T-ionicGlide

OptimalTemp 智能温控科技

垂直蒸汽熨烫

前端尖型面板

功率: 2400 瓦

蒸汽束喷射: 240 克

持续蒸汽输出: 120 克/分钟

压力: 最大 500 千帕

安全放置

增压蒸汽

可调蒸汽量设置

可持续发展

用户手册: 100% 可回收纸

节能模式

重量和尺寸

包装尺寸 (WxHxL): 40 x 23 x 28 厘米

产品尺寸 (WxHxL): 35.4 x 19.3 x 22.4 厘米

电熨斗的重量: 1.2 千克

熨斗 + 底座重量: (带 1 个滤芯) 3.19 千克

