

飞利浦 FreeMotion  
无绳蒸汽电熨斗

10 克 / 分钟蒸汽输出； 90 克蒸  
汽束喷射  
陶瓷底板  
易于使用  
1300 瓦



GC820/02



## 无线式熨烫，无束缚体验

强劲蒸汽，顺滑底板

飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。

### 快速除皱

- 90 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
- 高达 10 克 / 分钟的持续蒸汽输出

### 使用非常方便

- 开放式握把易于抓握，方便操作
- 无需重复充电即可实现长时间熨烫
- 可分离式水箱，便于注排水

### 呵护您的衣物

- 防刮擦不黏陶瓷底板
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

无绳蒸汽电熨斗

10 克 / 分钟蒸汽输出；90 克蒸汽束喷射 陶瓷底板，易于使用，1300 瓦

## 产品亮点

### 可分离式水箱



可分离式水箱让注排水变得轻松简单。

### 陶瓷底板



陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁

### 防滴漏系统




防滴漏系统，使您可以较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

### 一次充电超长运行时间

无需重复充电即可实现长时间熨烫

### 开放式握把



开放式设计手柄可让您在熨烫过程中易于抓握，方便操作

### 高达 10 克 / 分钟的蒸汽输出

高达 10 克 / 分钟的持续蒸汽输出

### 高达 90 克的垂直蒸汽

高达 90 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

GC820/02

## 规格

### 除皱迅速强效

- 底板：陶瓷
- 持续蒸汽输出：10 克 / 分钟
- 功率：1300 瓦
- 蒸汽束喷射：90 克
- 垂直蒸汽熨烫

### 易于使用

- 水箱容量：90 毫升
- 注水和倒水：分离式水箱，侧面开口，超大注水孔
- 防滴漏功能
- 开放式握把
- 电源线存储装置：电线储藏格
- 存储解决方案：搬运锁，盖盒

### 除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液：自动除垢

### 技术规格

- 电压：220 伏

### 可持续发展

- 说明书：100% 可回收纸

### 重量和尺寸

- 产品尺寸 (WxHxL): 26.4 x 14.5 x 20.2 厘米
- 电熨斗的重量：0.75 千克
- 熨斗 + 基座重量：1.2 千克



发行日期 2018-03-23

版本：5.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)