

飞利浦 FreeMotion
无绳蒸汽电熨斗

10 克 / 分钟； 100 克蒸汽束喷射

陶瓷底板
熨斗安全自动关熄
1400 瓦熨斗功率



GC840



无线式熨烫，无束缚体验

强劲蒸汽，顺滑底板

飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。

快速除皱

- 100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
- 高达 10 克 / 分钟的持续蒸汽输出

使用非常方便

- 开放式握把易于抓握，方便操作
- 方便存储和携带的时尚保护罩
- 无需重复充电即可实现长时间熨烫
- 可分离式水箱，便于注排水

呵护您的衣物

- 防刮擦不黏陶瓷底板
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

安全熨烫

- 自动关熄，安全节能



asimpleswitch.com

PHILIPS

无绳蒸汽电熨斗

10 克 / 分钟; 100 克蒸汽束喷射 陶瓷底板, 熨斗安全自动关熄, 1400 瓦熨斗功率

产品亮点

可分离式水箱



可分离式水箱让注排水变得轻松简单。

安全自动关熄

如果 5 分钟没有使用, 安全自动关熄功能将自动关闭产品, 以节能。

陶瓷底板



陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁

防滴漏系统



防滴漏系统, 使您可以较低的温度熨烫衣物, 而无需担心漏水而留下水渍。

一次充电超长运行时间

无需重复充电即可实现长时间熨烫

高达 10 克 / 分钟的蒸汽输出

高达 10 克 / 分钟的持续蒸汽输出

时尚保护罩



方便存储和携带的时尚保护罩

高达 100 克的垂直蒸汽

高达 100 克垂直蒸汽, 轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

GC840/02

规格

除皱迅速强效

- 底板: 陶瓷
- 持续蒸汽输出: 10 克 / 分钟
- 垂直蒸汽: 100 克
- 功率: 1400 瓦

熨烫更舒适

- 电线长度: 无绳 米

易于使用

- 水箱容量: 90 毫升
- 注水和倒水: 分离式水箱, 侧面开口, 超大注水孔
- 防滴漏功能
- 安全自动关熄
- 开放式握把
- 存储解决方案: 盖盒
- 电源线存储装置: 电线储藏格
- 电源线长度: 1.6 米

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液: 自动除垢

技术规格

- 电熨斗的重量: 0.75 千克
- 熨斗 + 基座重量: 1.2 千克
- 产品尺寸: 26.4 x 17.6 x 20.9 厘米
- 电压: 220 伏



发行日期 2018-03-23

版本: 3.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com