

飞利浦 8400 series
压力式蒸汽电熨斗

1.6 升

AUTO CORD 自动卷线

GC8460



出众效果，轻松实现

追求卓越。

这款熨斗功率强劲而又非常方便，它通过高压产生持续蒸汽。大号分离式水箱可随时随地加水，令熨烫既快速又方便。

快速强劲地熨烫

- 高达 500 千帕的蒸汽压力，令熨烫更快速
- 高达 110 克 / 分钟的持续蒸汽输出令除皱快速高效
- 最高 170 克蒸汽束喷射，可去除顽固的褶皱
- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

熨烫更舒适

- 可分离式水箱
- 可分离式 1.6 升容量水箱
- 隔热防烫垫：可安全地搁置高温熨斗

轻松安装，易于存放

- 在 2 分钟内可用，无加水限制
- 锁上您的熨烫设备，单手即可轻松提携
- 简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

最高可达 500 千帕



高压蒸汽让您的熨烫事半功倍。高压蒸汽可渗入衣物纤维深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。

可分离式 1.6 升容量水箱



有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。

防烫垫



为了提高熨烫时的舒适度，您可以通过隔热防烫垫将熨斗搁置在任何位置。您无需在每次间隔时将熨斗竖立，因而可以减轻您手腕的疲劳。这款熨斗垫抗高温性能很强，即使是温度高达 250°C 的底板也能安全放置。

提手锁定



将您的蒸汽熨烫装备随身携带从未如此简单。利用熨斗锁定杆将熨斗锁定在底座上，然后用一只手即可拿起整个熨烫设备。这使您能够随时迅速、安全地携带和储藏您的熨烫设备。

自动绕线装置

由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。

最高 170 克蒸汽束喷射

使用蒸汽束喷射功能时，可喷射出高达 170 克的蒸汽束，即使再顽固的褶皱也能轻松去除。

规格

附件

- 随附在包装内：隔热防烫垫

熨烫更舒适

- 防水垢管理：方便冲洗
- 电线长度：1.8 米
- 符合人体工程学的设计：人体工学的设计让熨烫更加舒适
- 软管长度：1.9 米
- 使用安全：过热安全关熄
- 适合使用自来水

轻松除皱

- 持续蒸汽：最高可达 110 克 / 分钟
- 压力式蒸汽：高达 5 巴
- 底板：最佳的蒸汽孔样式
- 蒸汽束喷射：最高可达 170 克 / 分钟
- 垂直蒸汽：持续垂直蒸汽

易于使用

- 控制：蒸汽就绪指示灯，温度就绪指示灯，可调蒸汽量设置，“低水位”指示灯
- 方便安装和存储：自动绕线装置，提手锁定，轻松存放电源线和软管
- 轻松到达难熨区域：钮扣沟槽，前端尖型蒸汽束
- 水箱：可分离

顺畅滑动

- 底板：SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

技术规格

- 蒸汽发生器功率：1200 瓦
- 熨斗功率：800 瓦
- 频率：50-60 赫兹
- 启动时间：2 分钟
- 电压：220-240 伏

