

飞利浦 FreeMotion
无绳蒸汽电熨斗

10 克 / 分钟； 100 克蒸汽束喷射

陶瓷底板
熨斗安全自动关熄
1400 瓦熨斗功率



GC850



无线式熨烫，无束缚体验

强劲蒸汽，顺滑底板

飞利浦 FreeMotion 无绳蒸汽熨斗可让您享受极致的熨烫自由。借助强效垂直蒸汽和顺滑熨斗底板，它可带来无限精彩的卓越效果。

快速除皱

- 100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
- 高达 10 克 / 分钟的持续蒸汽输出

使用非常方便

- 开放式握把易于抓握，方便操作
- 方便存储和携带的时尚保护罩
- 无需重复充电即可实现长时间熨烫
- 可分离式水箱，便于注排水

呵护您的衣物

- SmoothGlide 陶瓷底板，滑动更顺畅
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

安全熨烫

- 自动关熄，安全节能



asimpleswitch.com

PHILIPS

无绳蒸汽电熨斗

10 克 / 分钟；100 克蒸汽束喷射 陶瓷底板，熨斗安全自动关熄，1400 瓦熨斗功率

产品亮点

可分离式水箱



可分离式水箱让注排水变得轻松简单。

安全自动关熄

如果 5 分钟没有使用，安全自动关熄功能将自动关闭产品，以节能。

防滴漏系统




防滴漏系统，使您可以较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

一次充电超长运行时间

无需重复充电即可实现长时间熨烫

开放式握把



开放式设计手柄可让您在熨烫过程中易于抓握，方便操作

SmoothGlide 陶瓷底板

SmoothGlide 陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁

高达 10 克 / 分钟的蒸汽输出
高达 10 克 / 分钟的持续蒸汽输出

时尚保护罩



方便存储和携带的时尚保护罩

高达 100 克的垂直蒸汽

高达 100 克垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

GC850/02

规格

除皱迅速强效

- 底板：SmoothGlide 陶瓷
- 持续蒸汽输出：10 克 / 分钟
- 垂直蒸汽：100 克
- 功率：1400 瓦

熨烫更舒适

- 电线长度：无绳 米

易于使用

- 水箱容量：90 毫升
- 注水和倒水：分离式水箱，侧面开口，超大注水孔
- 防滴漏功能
- 安全自动关熄
- 开放式握把
- 存储解决方案：盖盒
- 电源线存储装置：电线储藏格
- 电源线长度：1.6 米

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液：自动除垢

技术规格

- 电熨斗的重量：0.75 千克
- 熨斗 + 基座重量：1.2 千克
- 产品尺寸：26.4 x 17.6 x 20.9 厘米
- 电压：220 伏



发行日期 2018-03-23

版本：3.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com