

飞利浦 8500 series
压力式蒸汽电熨斗

1.6 升
AUTO CORD 自动卷线

GC8560



出众效果，轻松实现 极致熨斗

功率强劲而又非常方便的熨斗。这款飞利浦熨烫系统通过高压产生持续蒸汽。大号分离式水箱可随时随地加水，令熨烫既快速又方便。

快速强劲地熨烫

- 可达 120 克 / 分钟的连续蒸汽输出
- 高达 500 千帕的蒸汽压力，令熨烫更快速
- 最高 200 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱

熨烫更舒适

- 人体工程学 1.2 千克电熨斗

易于使用

- 简易的“单键式”电源线存储装置，只需按动按钮
- 可分离式 1.6 升容量水箱

节约电能

- 节约 20% 的电能及 40% 的耗水

轻松去除水垢

- 内置永久性防水垢片，延缓水垢积聚
- 没有附件，冲洗方便

PHILIPS

产品亮点

最高可达 500 千帕

5 bar


高压蒸汽让您的熨烫事半功倍。飞利浦电熨斗的高压蒸汽可渗入衣物纤维深层，令熨衣过程变得快速而轻松，即便是难熨的衣物也应对自如。

持续蒸汽输出可达 120 克 / 分钟



每次将少量的水注入到蒸汽发生器中，就可以保证飞利浦电熨斗获得高达 120 克 / 分钟的持续蒸汽输出。从而彻底、快速地去除褶皱。

人体工程学电熨斗



人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在


底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。

自动绕线装置




由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。

可分离式 1.6 升容量水箱



有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。

防水垢片



内置永久性防水垢片，延迟水垢的形成，确保为您的压力式蒸汽电熨斗带来更佳保护延缓

方便冲洗

为了提高压力式蒸汽电熨斗的寿命，我们建议您冲洗系统基座的内部。这可通过易冲洗旋钮轻松实现。您无需任何附件冲洗您的压力式蒸汽电熨斗。

最高 200 克蒸汽束喷射



熨斗具有 200 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱。

环保设置

ECO

在飞利浦电熨斗上选择环保节能设置，便可节约 20% 的电能并减少 40% 的耗水量。环保节能设置采用最节能的途径来实现上佳的熨烫效果。

规格

除皱迅速强效

- 底板：SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 蒸汽输出
- 持续蒸汽输出：120 克 / 分钟
- 蒸汽束喷射：200 克
- 垂直蒸汽
- 蒸汽压力：高达 5 巴
- 可调蒸汽量设置
- 前端尖型蒸汽束
- 功率：2200 瓦

易于使用

- 水箱容量：1600 毫升
- 注水和倒水：分离式水箱
- 随时重注
- 加热时间：2 分钟
- 存储解决方案：搬运锁
- 软管存放：软管固定夹

- 电源线存储装置：自动绕线装置
- 电源线长度：1.8 米
- 灵活线缆（旋转式）：180 度线缆灵活性
- 软管长度：1.9 米

可持续发展

- 节能：节能 20%

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液：防水垢片 + 冲洗
- 除垢提示

技术规格

- 电压：220 - 240 伏
- 电熨斗的重量：1.2 千克
- 熨斗 + 基座重量：5.5 千克



发行日期 2017-12-15

版本：5.0.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com