



Philips PerfectCare Aqua  
Centrale vapeur avec  
technologie OptimalTEMP

**5 bars**  
Réservoir fixe 2,2 l



GC8615/02

## Repassage sans souci, aucun réglage requis

Avec OptimalTemp et un réservoir d'eau de 2,2 l entièrement visible

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.

### Un seul réglage optimal pour tous vos vêtements

- OptimalTEMP : la combinaison parfaite de vapeur et température
- 100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis
- 100 % sûr sur tous les vêtements repassables
- 100 % rapide sur tous tissus, aucun fer n'est plus rapide
- Testé et approuvé par des experts indépendants en textile

### Repassage rapide et efficace

- Jusqu'à 5 bars de pression
- Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min

### Repassage agréable

- Grand réservoir d'eau de 2,2 l entièrement visible
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité
- Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie
- La nouvelle semelle SteamGlide est la semelle haut de gamme de Philips

Centrale vapeur  
5 bars Réservoir fixe 2,2 l

## Points forts

### 100 % facile d'utilisation



100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements les uns après les autres, sans avoir à attendre ou à régler la température du fer.

### 100 % sûr




100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

### 100 % rapide

100 % rapide sur les tissus les plus difficiles, aucune centrale vapeur ne peut rivaliser.

### Testé et approuvé :



Ce fer à repasser a été testé et approuvé par des instituts indépendants d'experts en textile

(DWI, IWTO, Woolmark) qui ont confirmé ses excellentes performances de repassage. Le programme Woolmark Apparel Care permet aux consommateurs d'identifier les produits de soin du linge approuvés par The Woolmark Company pour une utilisation sur de la laine. Grâce à sa technologie exclusive OptimalTEMP, Philips est à ce jour la seule marque ayant reçu la certification Gold de Woolmark. Vous pouvez être certain que les produits de soin du linge approuvés par Woolmark sont parfaitement adaptés aux vêtements en laine.

### Jusqu'à 5 bars de pression

Up to  
**5 bar**

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

### Réservoir d'eau de 2,2 l entièrement visible



PerfectCare Aqua offre une caractéristique unique : un grand réservoir d'eau, qui permet de repasser des heures sans avoir à le remplir. Finies les corvées de repassage ! L'excellent design du réservoir d'eau entièrement visible

GC8615/02

vous permet de voir le niveau d'eau de n'importe quel angle de vue.

### Support de sûreté



Grâce à la technologie innovante OptimalTEMP de Philips, aucun tissu repassable ne brûle. Inutile de replacer le fer sur la base lorsque vous repassez. Vous pouvez poser la semelle chaude directement sur les vêtements ou sur la housse en coton de la table à repasser, et ce sans accessoire supplémentaire. Il n'endommagera ni vos vêtements repassables, ni la table. Ainsi, le repassage est plus simple et sollicite moins les poignets.



### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Élimination des faux plis facilitée

- Semelle: SteamGlide
- Technologie OptimalTEMP
- Débit vapeur
- Défroissage vertical
- Pression: Jusqu'à 5
- Pointe à vapeur additionnelle
- Alimentation: 2 400 W

## Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 2 200 ml
- Remplissage et vidange de l'eau: Ouverture de remplissage extra-large
- Rechargeable à tout moment
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble: 1,6 m
- sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie
- Alarme niveau d'eau bas
- Temps de chauffe: 2 min

## Système anticalcaire

- Eau du robinet utilisable
- Solution anticalcaire: Easy De-Calc
- Rappel de détartrage

## Spécificités techniques

- Dimensions du produit: 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Poids du fer: 1 kg
- Poids du fer + base: 4,5 kg



Date de publication  
2017-08-02

Version: 10.3.1

EAN: 08 71010 35930 72

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)