

PHILIPS

家庭衣物除菌机

360° 全方位紫外线除菌

优化空气技术

6 档除菌设置

3 级智能指示灯

GC920/68



为衣物提供安全的 99.9% 除菌和烘干*

360 度全方位紫外线除菌和优化空气技术

飞利浦家庭衣物除菌机结合 360 度全方位紫外线除菌和优化空气技术，无需使用臭氧或化学消毒剂即可去除 99.9% 的细菌，并全年为您安全烘干家庭衣物。

根据需要调整设置

- 6 种程序：除菌或除菌加烘干
- 3 级衣物量

LED 界面带来更轻松、更佳的导航效果

- 3 级智能指示灯

最佳容量

- 精致的托盘和上搁架

保证您和您的家人及环境的安全

- 安全技术，实现卓越效果
- 低能耗

产品亮点

6 档除菌设置



使用衣物除菌机，选择除菌模式或除菌加烘干模式即可去除衣物上 99% 的细菌，适用于小件衣物或内衣。

3 级衣物量

您可以根据实际的衣物数量，选择少量、中量或全容量的档数设置。

3 级智能指示灯



衣物除菌完成并可以直接穿着时，指示灯会通过变色予以提示

精致的托盘和搁架



3 个托盘，确保以最大容量承载需要除菌的衣物。上搁架是悬挂小件衣物或内衣的最佳解决方案，便于除菌和烘干，实现最佳效果。

安全技术



无紫外线泄漏并提供合适温度，为精细的衣物提供保护。

低能耗



高效节能，有助于避免能源浪费。

规格

快速强效除皱

功率: 640 瓦

可持续发展

用户手册: 100%可回收纸

技术规格

容量: 65 升

重量和尺寸

产品尺寸 (WxHxL): 755 x 428 x 453 厘米

产品重量: 18 千克

功能

指示灯/显示屏: 触感

LED 指示灯

普通参数

程序数: 6

开/关指示灯

性能

声压级: 45 分贝

