

PHILIPS

蒸汽压力电熨斗

PerfectCare Expert

高达 6.5 个大气压强

260 克蒸汽束喷射

搬运锁

1.5 升可分离式水箱

GC9240/02



超快熨烫

无需调节温度

熨烫丝质、亚麻、棉质和羊绒等材质的任何可熨烫衣物...可采用任何顺序，而且无需调节。您的飞利浦 PerfectCare 熨斗可进行快速熨烫，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。

轻松熨烫，无需设置温度

- 从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定
- 可以安全地将高温底板放置在熨衣板上
- 经过独立的织物专家测试和认可

快速强劲地熨烫

- 在 2 分钟内可用，无加水限制
- 1.5 升分离式水箱，可让您持续熨烫 2 小时
- 轻松有效地去除产品污垢，从而延长其使用寿命
- 全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
- 可将电熨斗安全锁定在底座上
- 蒸汽束喷射可达 260 克
- 高达 6 个大气压强



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

产品亮点

加热 2 分钟即可使用蒸汽



在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。

1.5 升分离式水箱

水箱可拆卸，便于在水龙头下注水。超大注水孔，让您可以快速注水。得益于 1.5 升水箱容量，您可以持续熨烫 2 小时而无需注水。

轻松除垢



超持久蒸汽性能：飞利浦独有的轻松除垢功能可提供一种完美方式来去除水垢积聚，并延长蒸汽电熨斗的使用寿命。熨斗将通过指示灯和声音提醒您何时进行清洁。仅当产品冷却后，才可进行清洁，只需打开轻松除垢旋钮，即可收集杯中脏水和垢。

全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦最高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

OptimalTemp 智能温控科技



从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定。保证不会烫坏任何可熨烫面料。突破性的技术包括 1) 高级智能控制处理器，用于精确控制底板温度。无需调节温度 2) 超强劲气旋蒸汽设备，提供强劲持续的蒸汽，令熨烫更轻松，更快速。

安全放置



飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。

安全搬运锁



蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。

蒸汽束喷射可达 260 克



蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固褶皱。

经过测试和认可：



该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

高达 6 个大气压强

蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

除皱迅速强效

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

OptimalTemp 智能温控科技

持续蒸汽输出: 120 克/分钟

蒸汽束喷射: 260 克

垂直蒸汽熨烫

压力: 高达 6

前端尖型蒸汽束

功率: 2400 瓦

安全放置

蒸汽输出控制

可调蒸汽量设置

易于使用

水箱容量: 1500 毫升

注水和倒水: 分离式水箱, 超大注水孔

随时重注

加热时间: 2 分钟

安全自动关熄

存储解决方案: 搬运锁

软管存放: 软管存放储藏格

电源线存储装置: 电线储藏格

电源线长度: 1.8 米

灵活线缆 (旋转式): 180 度线缆灵活性

软管长度: 1.7 米

安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

心熨烫

除水垢系统

适合使用自来水

除水垢溶液: Easy De-calc

除垢提示

可持续发展

节能模式

重量和尺寸

电熨斗的重量: 1.2 千克

熨斗 + 底座重量: 5 千克

