



Philips PerfectCare Elite  
Ferro con generatore di  
vapore

Massimo 6,5 bar di pressione

Colpo di vapore fino a 450 g  
Capacità serbatoio acqua: 1,8 l  
Serbatoio rimovibile da 1.8 L



GC9620/20

Il ferro con generatore di vapore più potente e veloce\*\*

dotato di un ferro ultra leggero\*\*

PerfectCare Elite è il miglior ferro con generatore di vapore prodotto da Philips. Con la tecnologia OptimalTEMP, puoi stirare dai jeans ai capi in seta senza dover cambiare l'impostazione della temperatura. Nessuna bruciatura su tutti i capi stirabili.

#### **Impostazione temperatura non richiesta, nessuna bruciatura**

- Per stirare dai jeans alla seta senza bisogno di cambiare l'impostazione di temperatura
- Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda
- Testato e approvato da esperti di tessuti indipendenti

#### **Stiratura rapida con vapore potente e continuo**

- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Sistema anticalcare semplice ed efficace
- La migliore piastra Philips per scorrevolezza e resistenza ai graffi
- Risparmio energetico con la modalità ECO

#### **Eccezionale esperienza di stiratura**

- Leggero e con comoda impugnatura
- Capiente serbatoio estraibile per facilitare la ricarica
- Blocco da viaggio per una maggiore sicurezza
- Spegnimento automatico per la sicurezza e il risparmio energetico

Ferro con generatore di vapore

Massimo 6,5 bar di pressione Colpo di vapore fino a 450 g, Capacità serbatoio acqua: 1,8 l, Serbatoio rimovibile da 1,8 L

GC9620/20


## In evidenza

### Serbatoio acqua estraibile 1,8 l



Il serbatoio dell'acqua estraibile può essere riempito in qualsiasi momento senza spegnere l'apparecchio. Dispone di un'ampia apertura per l'acqua, che permette di riempire il serbatoio con facilità sotto il rubinetto. Con una capacità di 1,8 l, offre la comodità di avere fino a 2 ore di uso continuo senza bisogno di riempirlo.

### Risparmio energetico



La modalità ECO consente di risparmiare energia senza compromettere i tuoi risultati di stiratura. La modalità ECO utilizza una quantità di vapore ridotta ma sufficiente per stirare al meglio tutti i tuoi capi.

### Tecnologia OptimalTEMP



Con la tecnologia OptimalTEMP non dovrai più perdere tempo a modificare le impostazioni della temperatura, ad aspettare che la temperatura si regoli o a suddividere i capi prima della stiratura. Stira qualsiasi tessuto, dal jeans alla seta, senza preoccuparti delle bruciature grazie a una combinazione perfetta di temperatura e vapore continuo potente.

### Blocco da trasporto sicuro



Il ferro generatore di vapore comprende un blocco da viaggio di sicurezza che lo blocca efficacemente alla base, senza il rischio che scivoli o che qualcuno tocchi la piastra bollente. Per trasportare il ferro in modo sicuro e facile in tutta la casa e per riporlo in tutta sicurezza.

### Sicuro da riporre



L'innovativa tecnologia OptimalTEMP permette di evitare le bruciature su tutti i capi da stirare. Oltre ad offrire tranquillità durante la stiratura, consente di lasciare la piastra ferro calda direttamente sull'asse da stiro di cotone senza provocare alcun danno. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento dei polsi, poiché non è necessario sollevare spesso il ferro dalla sua base.



### Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

## Ferro con generatore di vapore

Massimo 6,5 bar di pressione Colpo di vapore fino a 450 g, Capacità serbatoio acqua: 1,8 l, Serbatoio rimovibile da 1.8 L

# Specifiche

### Semplicità d'uso

- Serbatoio d'acqua estraibile
- Apertura di riempimento extra large
- Tempo di riscaldamento: 2 min
- Lunghezza tubo: 1,7 m
- Avviso livello acqua bassa
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Punta vapore di precisione
- Pronto per l'uso: Spia, Indicatore acustico
- Riempi quando vuoi durante l'uso
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi delicati in seta
- Auto-spegnimento di sicurezza
- Scorrevolezza perfetta della piastra: 5 stelle
- Nome piastra: T-ionicGlide
- Piastra resistente ai graffi: 5 stelle
- Può contenere acqua di rubinetto
- Capacità serbatoio acqua: 1800 ml

### Rimozione veloce delle pieghe

- Vapore continuo: Fino a 130 g/min
- Assorbimento: Massimo 2400 W
- Pressione: Massimo 6,5 bar
- Pronto per l'uso: 2 min
- Colpo di vapore: Fino a 450 g
- Vapore on-demand
- Livello di vapore variabile
- Vapore verticale
- Voltaggio: 220 - 240 V

### Efficienza ecologica

- Modalità di risparmio energetico

- Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
- Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

### Garanzia

- Garanzia internazionale di 2 anni

### Gestione del calcare

- Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc Plus
- Promemoria anticalcare: Spia luminosa, Sì

### Dimensioni e peso

- Dimensioni della confezione (L x A x P): 31 x 35 x 51 cm
- Dimensioni del prodotto (L x A x P): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Peso del ferro: 0,8 Kg
- Peso ferro + base: 5,1 Kg

### Conservazione

- CarryLock: Per trasporto e sicurezza
- Vano portacavo: Vano portacavo, Fissaggio con velcro
- Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento del cavo

### Tecnologia

- Camera vapore Cyclonic
- Per tutti i tipi di tessuti stirabili
- Niente bruciature
- Nessuna impostazione della temperatura richiesta
- Tecnologia OptimalTEMP
- Processore Smart Control



Data di rilascio  
2019-01-04

Versione: 18.1.1

EAN: 08 71010 37273 54

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Test interno condotto a Singapore nel Dicembre 2014, sui parametri di peso del ferro e vapore continuo (standard IEC60311), rispetto ai 10 ferri a caldaia più venduti.