

# PHILIPS

## 豆浆机

Daily Collection

1.0~1.2升

2片直刀片

900瓦

单层杯体

HD2052/03



## 安心更全面，健康乐无忧

### 用豆浆机享受新鲜豆浆

飞利浦豆浆机100%使用食品级润滑油，让您和家人每天都能安心享受新鲜顺滑的好豆浆！

#### 使用安全

- 100%使用食品级润滑油，电机轴承也使用食品级润滑油

#### 研磨更细腻

- 独特设计刀片配合流线型抗流筋使粉碎效果更好

#### 易清洗

- 无网粉碎技术，使清洗更轻松省力
- 加宽圆角的豆浆机底部更方便清洗

#### 易过滤

- 不需搅拌一次完成过滤

#### 易于使用

- 轻松利用四种模式制作你喜爱的各类饮品

## 产品亮点

### 100%使用食品级润滑油



100%使用食品级润滑油，电机轴承也使用食品级润滑油

### 独特设计刀片




独特设计刀片配合杯体上的流线型扰流筋使粉碎效果更好

### 无网粉碎技术



无网粉碎技术和光滑无螺丝无缝隙的机头，使清洗更轻松省力

### 加宽圆角的豆浆机底部



加宽圆角的豆浆机底部更方便清洗，让你一次轻松搞定

### 特殊设计的过滤网



特殊设计的过滤网令过滤效果更佳，不需搅拌一次完成过滤

### 轻松制作你喜爱的各类饮品



选择干/湿豆浆、五谷豆浆、营养米糊和果蔬冷饮模式，轻松制作你喜爱的各类饮品

## 规格

### 配件

滤网  
量杯

### 设计规格

外壳材料: 不锈钢  
颜色: 黑色和紫色  
产品净重: 1.9 千克

### 技术规格

容量: 1.0-1.2 升  
额定电压: 220 伏  
额定频率: 50 赫兹  
电机功率: 120 瓦  
加热功率: 900 瓦

