

# PHILIPS

## 豆浆机

Viva Collection

0.9~1.1升

850 瓦

HD2069/01



## 营养不过滤，健康不减分

### 免过滤，直接饮用

您是否还为浪费豆渣觉得可惜？还为在匆忙的早晨需要过滤豆渣觉得麻烦？现在飞利浦新一代豆浆机的高速涡流粉碎技术和超饱和蒸汽熬煮技术让您尽享大豆的所有营养精华，直接饮用不用过滤！

#### 营养不过滤

- 高速涡流粉碎技术使研磨更细腻，无须过滤
- 超饱和蒸汽熬煮技术，全面提升豆浆口感
- 无须过滤，直接引用，省时省力

#### 使用更安全便利

- 旋转式开合盖设计使提放安全便利
- 不锈钢机头不易染色，易于清洗
- 双层不锈钢杯体，保温又隔热
- 全部使用食品级润滑油
- 低噪音

#### 易于使用

- 轻松利用五种模式制作你喜爱的各类饮品

# 产品亮点

## 高速涡流粉碎技术



先进的高速涡流粉碎技术使研磨更细腻, 无须过滤; 令大豆中可溶性蛋白质的萃取率提高了20%\* (\*飞利浦实验得出, 与Philips HD2072/01相比)

## 超饱和蒸汽熬煮技术



超饱和蒸汽熬煮技术维持杯体内温度的稳定, 促进大豆醇化, 全面提升豆浆口感

## 免过滤



无须过滤, 直接饮用, 省时省力

## 旋转式开合盖




旋转式开合盖设计使倾倒不易溢出, 提放安全便利

## 不锈钢机头



不锈钢机头不易染色, 易于清洗

## 双层不锈钢杯体



双层不锈钢杯体, 保温又隔热

## 全部使用食品级润滑油



全部使用食品级润滑油

## 低噪音



轻松制作你喜爱的各类饮品



选择干/湿豆浆, 五谷豆浆, 营养米糊, 果蔬冷饮和蔬菜浓汤模式, 轻松制作你喜爱的各类饮品

# 规格

## 附件

量杯

## 设计规格

外壳材料: 塑料

内壳材料: 不锈钢

颜色: 蓝色和白色

产品净重: 2.0 千克

## 技术规格

容量: 0.9-1.1 升

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

电机功率: 850 瓦

加热功率: 140 瓦

## 物流信息

12NC code: 8822 069 01710

原产地: 中国

EAN F 彩盒 (中国大陆): 6923410734133

彩盒尺寸 (宽 x 高 x 深): 23 x 34.5 x 23 毫米

彩盒重量: 2.6 千克

