



飞利浦 Avance Collection
豆浆机

1.0~1.3 升
900 瓦



HD2070/01



安心更全面，健康乐无忧

飞利浦豆浆机 HD2070/01 专为中国消费者量身定制，使用百分之百食品级润滑剂，并拥有更安全的防溅护罩，让使用和清洁更加安全，令您尽情享受新鲜嫩滑的自制豆浆。

使用安全

- 电机轴密封和电机轴承 100% 使用食品级润滑油
- 防水盖可保护耦合器，可安全地清洗
- 护盖可保护电源连接器，可安全地清洗

易清洗

- 专用“易清洗”按钮，带来加倍便利
- 表面光滑，更易于清洁
- 加宽圆角的豆浆机内锅，更易清洗

易过滤

- 特殊设计的滤网令过滤效果更佳，不用搅拌一次完成过滤

更少豆渣，更多豆浆

- 立体研磨技术，大大减少豆渣

易于使用

- 5 种程序，轻松享用最爱的饮品

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

豆浆机
1.0~1.3 升 900 瓦

HD2070/01

产品亮点

100% 使用食品级润滑油



电机轴密封和电机轴承 100% 使用食品级润滑油

耦合器处的防水盖



此防水盖可防止水进入耦合器，令清洗更安全

插座盖板




此护盖可防止水进入电源连接器，令清洗更安全

“易清洗”按钮



按下专用的“易清洗”功能键开始预清洗，加热配合搅动，随时轻松清洗

表面光滑的机头




表面光滑，无螺丝或凸缘，更易于清洁

加宽圆角的豆浆机底部



加宽圆角的豆浆机内锅，更易清洗，可令清洁一次完成。

专门设计的滤网



多亏了专门设计的滤网，令过滤效果更佳，不用搅拌一次完成过滤

立体研磨技术



立体研磨技术，大大减少豆渣，磨出更多豆浆

轻松制作最爱的饮品



选择正确的程序便可制作出最爱的饮品，包括干豆 / 湿豆豆浆、五谷豆浆、米糊、蔬菜汁 / 果汁和蔬菜泥汤

豆浆机
1.0~1.3 升 900 瓦

HD2070/01

规格

附件

- 滤网
- 量杯
- 豆浆杯
- 清洁垫

设计规格

- 外壳材料: 塑料
- 内壳材料: 不锈钢

- 颜色: 星光白和浅灰色
- 产品净重: 2.64 千克

技术规格

- 容量: 1~1.3 升
- 电压: 220 伏
- 频率: 50 赫兹
- 电机功率: 180 瓦
- 加热功率: 900 瓦



发行日期 2012-11-05

版本: 4.0.1

EAN: 69 47265 40357 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com