



飞利浦 Avance Collection  
豆浆机

1.0~1.3 升

900 瓦



HD2070/02



## 安心更全面，健康乐无忧

飞利浦为中国消费者度身定做的这款豆浆机 HD2070/02，100% 使用食品级润滑剂，其特别设计的防水盖使清洗使用更加安心，让您和家人每天都能安心享受新鲜顺滑的好豆浆。

### 使用更安心

- 百分之百食品级润滑油：电机轴密封和电机轴承
- 防溅盖可防止水进入耦合器，令操作更安全
- 防溅盖可防止水进入电源连接器

### 易清洗

- 专用的“易清洗”功能键
- 表面光滑，更易于清洁
- 加宽圆角的豆浆机底部，更方便清洗

### 易过滤

- 特殊设计的滤网令过滤效果更佳，不用搅拌一次完成过滤

### 更少豆渣，更多豆浆

- 先进的切碎和研磨技术

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 百分之百食品级润滑油



百分之百食品级润滑油 - 不仅具有电机轴密封，而且具有电机轴承

### 防溅盖



防溅盖可防止水进入电源连接器，让使用更安全

### 耦合器防溅盖




耦合器防溅盖可防止水进入耦合器，让使用更安全

### “易清洗”功能键



启动专用的“易清洗”功能键，加热配合搅动，随时轻松清洗

### 表面光滑的机头




表面光滑，无螺丝或凸缘，更易于清洁

### 加宽圆角的豆浆机底部




飞利浦豆浆机加宽圆角的豆浆机底部，更方便清洗。

### 专门设计的滤网



特殊设计的滤网令过滤效果更佳，不用搅拌一次完成过滤

### 立体研磨技术



立体研磨技术，大大减少豆渣，磨出更多豆浆

豆浆机  
1.0~1.3 升 900 瓦

HD2070/02

# 规格

## 附件

- 滤网
- 量杯
- 豆浆杯
- 清洁垫

## 设计规格

- 外壳材料: 塑料
- 内壳材料: 不锈钢

- 颜色: 星光白和酒红色
- 产品净重: 2.64 千克

## 技术规格

- 容量: 1~1.3 升
- 电压: 220 伏
- 频率: 50 赫兹
- 电机功率: 180 瓦
- 加热功率: 900 瓦



发行日期 2012-09-27

版本: 3.0.1

EAN: 69 47265 40358 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者  
的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)