

PHILIPS

豆浆机

Avance Collection

1.0~1.3 升

回旋刀片

900 瓦

双层杯体

HD2073/03



安心更全面，健康乐无忧

用豆浆机享受新鲜豆浆

飞利浦豆浆机全新升级了！继续100%使用食品级润滑油，使用无网粉碎技术和创新的4叶“回旋刀片”使清洗更方便，研磨更细腻，让您和家人每天都能安心轻松地享受新鲜顺滑的好豆浆！

使用安全

- 100%使用食品级润滑油，电机轴承也使用食品级润滑油
- 插座盖板可在清洗时防止水进入电源插座
- 耦合器防水盖可在清洗时防止水溅入耦合器

研磨更细腻

- 特别设计的4叶“回旋刀片”，使研磨更细腻

易清洗

- 无网粉碎技术，使清洗更轻松省力
- 专用的“易清洗”功能，更轻松省力
- 加宽圆角的豆浆机底部更方便清洗

易过滤

- 不需搅拌一次完成过滤

易于使用

- 轻松利用六种模式制作你喜爱的各类饮品

产品亮点

100%使用食品级润滑油



100%使用食品级润滑油，电机轴承也使用食品级润滑油

耦合器防水盖



耦合器防水盖可在清洗时防止水溅入耦合器，使清洗使用更安心

插座盖板



插座盖板可在清洗时防止水进入电源插座，让您使用更安心

回旋刀片



特别设计的“回旋刀片”，使研磨更细腻。2叶锯齿形刀片向下倾斜不同的角度，可增加研磨过程中刀片与豆子的接触面积，改善粉碎效果。另外2叶短的扰流片在刀头旋转过程中使豆子更好地循环流动，提高被粉碎的机率

无网粉碎技术




无网粉碎技术和光滑无螺丝无缝隙的机头，使清洗更轻松省力

“易清洗”功能




启动专用的“易清洗”功能键，加热配合搅动，随时轻松清洗

加宽圆角的豆浆机底部



加宽圆角的豆浆机底部更方便清洗，让你一次轻松搞定

特殊设计的过滤网



特殊设计的过滤网令过滤效果更佳，不需搅拌一次完成过滤

轻松制作你喜爱的各类饮品



选择干/湿豆浆，五谷豆浆，营养米糊，果蔬冷饮，蔬菜浓汤和玉米汁模式，轻松制作你喜爱的各类饮品

规格

附件

滤网
量杯
豆浆杯
清洁垫

设计规格

外壳材料: 塑料
内壳材料: 不锈钢
颜色: 星光白和墨黑色
产品净重: 2.58 千克

技术规格

容量: 1~1.3 升
电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
电机功率: 150 瓦
加热功率: 900 瓦

