



飞利浦 Avance Collection  
豆浆机

1.0~1.3 升

900 瓦



HD2075



## 飞利浦豆浆机 HD2075

飞利浦为中国消费者度身定做的这款豆浆机 HD2075/03，100% 使用食品级润滑剂，其特别设计的防水盖使清洗使用更加安心，让您和家人每天都能安心享受新鲜顺滑的好豆浆。

### 使用安全

- 电机轴密封和电机轴承 100% 使用食品级润滑油
- 防水盖可保护耦合器，可安全地清洗
- 护盖可保护电源连接器，可安全地清洗

### 易清洗

- 表面光滑，更易于清洁
- 专用“易清洗”按钮，带来加倍便利
- 加宽圆角的豆浆机内锅，更易清洗

### 易过滤

- 特殊设计的滤网令过滤效果更佳，不用搅拌一次完成过滤

### 更少豆渣，更多豆浆

- 立体研磨技术，大大减少豆渣

### 易于使用

- 6 种程序，轻松享用最爱的饮品

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 100% 使用食品级润滑油



电机轴密封和电机轴承 100% 使用食品级润滑油

### 耦合器处的防水盖



此防水盖可防止水进入耦合器，令清洗更安全

### 插座盖板



此护盖可防止水进入电源连接器，令清洗更安全

### “易清洗”按钮



按下专用的“易清洗”功能键开始预清洗，加热配合搅动，随时轻松清洗

### 表面光滑的机头




表面光滑，无螺丝或凸缘，更易于清洁

### 加宽圆角的豆浆机底部



加宽圆角的豆浆机内锅，更易清洗，可令清洁一次完成。

### 专门设计的滤网



多亏了专门设计的滤网，令过滤效果更佳，不用搅拌一次完成过滤

### 立体研磨技术



立体研磨技术，大大减少豆渣，磨出更多豆浆

### 轻松制作最爱的饮品



选择正确的程序便可制作出最爱的饮品，包括干豆 / 湿豆豆浆、五谷豆浆、米糊、蔬菜汁 / 果汁、蔬菜泥汤和玉米汁

豆浆机  
1.0~1.3 升 900 瓦

HD2075/03

# 规格

## 附件

- 滤网
- 量杯
- 豆浆杯
- 清洁垫

## 设计规格

- 外壳材料: 塑料
- 内壳材料: 不锈钢

- 颜色: 星光白和墨黑色
- 产品净重: 2.64 千克

## 技术规格

- 容量: 1~1.3 升
- 电压: 220 伏
- 频率: 50 赫兹
- 电机功率: 180 瓦
- 加热功率: 900 瓦



发行日期 2012-11-05

版本: 4.1.1

EAN: 69 47265 40359 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者  
的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)