

PHILIPS

机械型电压力煲

Daily Collection

旋钮控制

6 升



HD2107/03



更多美味 更少时间

这款电压力煲可轻松烹饪软嫩适中的美食

飞利浦电压力煲具有多种烹饪程序，能在短时间内快速将难煮食材烹饪成软嫩适中的美味佳肴。

智能化快速烹饪系统

- 14 种菜单
- 自动保温功能让米饭 6 小时内持久保鲜
- 0-30 分钟可调节时段，保持压力

操作便捷

- 转动旋钮选择周围所列的菜单
- 预约定时，操作简单，指示烹饪过程

非常方便


- 经久耐用，锻金不粘内锅
- 不锈钢外壳，易于清洁

安全烹饪

- 灵敏安全阀会在高压下锁定上盖
- 自动压力释放设备，确保在烹饪时安全操作

产品亮点

14 种菜单




14 种菜单

自动压力释放设备

自动压力释放设备，确保在烹饪时安全操作

经久耐用，镀金不粘内锅



铝合金内锅经久耐用，具有更高效的导热能力。特殊颜色的 Whitford 金色涂层为防刮擦不黏涂层。

预约定时，操作简单



预约定时，操作简单，指示烹饪过程

灵敏安全阀

灵敏安全阀会在高压下锁定上盖

不锈钢外壳



不锈钢外壳，外观精美，易于清洁

转动旋钮选择菜单



转动旋钮选择周围所列的菜单

规格

普通参数

14 种烹饪菜单
可拆卸电源线，存放方便
可用洗碗机清洗的内锅
易清洗不粘内锅

附件

刮铲
汤勺
量杯

设计规格

机身材料: 不锈钢
颜色: 银色/黑色
控制板颜色: 黑色
尺寸 (长 x 宽 x 高): 305x340x328 毫米
重量 (含包装): 4.6 千克

技术规格

容量: 6 升/杯量
电线长度: 1.2 米
频率: 50 赫兹
电压: 220 伏
额定功率: 1000 瓦

