

PHILIPS

高档电脑型电压力煲

Avance Collection

5 升

10 杯量



HD2175/03



更多美味 更少时间

这款电压力煲可轻松烹饪软嫩适中的美食

触摸感应控制电脑型电压力煲具有多种烹饪程序。这款飞利浦电压力煲能在短时间内快速将难煮食材烹饪成软嫩适中的美味佳肴。

智能化快速烹饪系统

- 营养保温功能，让食物在 12 小时内持久保鲜
- 营养焗功能，锁住新鲜营养，焗出食物天然原味

操作便捷

- 24 小时预约
- 预约定时，操作简单，指示烹饪过程
- 灵敏的触摸感应操作面板

非常方便

- 易于清洁的可拆卸式内盖设计
- 创新的双手柄设计，适合挂在墙上

安全烹饪

- 灵敏安全阀会在高压下锁定上盖
- 自动压力释放设备，确保在烹饪时安全操作
- 儿童安全锁设计，让厨房更安全

产品亮点

自动压力释放设备

自动压力释放设备，确保在烹饪时安全操作

儿童安全锁设计



儿童安全锁设计，让厨房更安全。

创新双耳盖设计



创新的双手柄设计，适合挂在墙上。

灵敏触摸控制



灵敏的触摸感应操作面板

营养焗功能

营养焗功能，锁住新鲜营养，焗出食物天然原味

灵敏安全阀

灵敏安全阀会在高压下锁定上盖

普通参数

人工智能控制

14 种烹饪菜单

营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜

重新加热功能：即刻享用新鲜米饭

电源中断时的备用存储器

耐用、超厚内锅，确保受热均匀，煮饭效果更佳

易清洗不粘内锅

可拆洗内盖

带时钟和定时显示的液晶大显示屏

附件

刮铲

汤勺

量杯

设计规格

机身材料: SUS430

颜色: 金属银色

控制板颜色: 黑色

尺寸 (长 x 宽 x 高): 320x321x356 毫米

重量 (含包装): 5.3 千克

技术规格

容量: 1.8 升/杯量

电线长度: 1.0 米

频率: 50 赫兹

电压: 220 伏

额定功率: 900 瓦

