

PHILIPS

电压力煲

Avance Collection

静音涡轮增压释放技术

烹饪过程中添加原料

收汁程序



HD2180/11



锁住营养，尽享美味

智能烹饪，餐餐好美味

飞利浦智能电压力煲采用了静音涡轮增压释放的专利技术，烹饪后即刻开盖。烹饪过程中添加原料和收汁功能让菜肴鲜美！

静音释压专利技术，锁住营养

- 减少释压时间，烹饪后即刻开盖
- 烹饪过程中无蒸汽排出，保留风味和营养

智能烹饪技术

- 您可以在烹饪过程中添加原料并进行搅拌
- 收汁功能使酱汁浓郁、鲜美！
- 6种压力设置和3种口味选项，满足不同需求
- 精选16种烹饪程序，轻松烹饪自制美食

易于使用

- 24小时设定功能，便于忙碌时制作食物
- 触敏控制面板，易于控制
- 两个内胆，使用方便

安全烹饪

- 与食物接触的材料符合欧盟标准

产品亮点

大大缩短泄压时间



电压力煲采用静音涡轮增压释放技术，无需您手动释放压力或等待电压力煲冷却后压力自然释放。烹饪完成后可立即打开盖子，无需等待即可享用美味食物。如此便捷快速！

烹饪过程无蒸汽排出



烹饪过程中无蒸汽排出，确保食物保留原汁原味和丰富营养。

烹饪过程中添加原料



使用“烹饪过程中添加原料”功能，您可以打开锅盖，添加一些原料。在高压烹饪过程中，只需随时按“烹饪过程中添加原料”按钮便可以释放压力，添加原料或搅拌，然后程序会继续完成高压烹饪周期，让烹饪轻松、鲜美。

收汁功能




压力释放后，可使用收汁功能进行高功率煮沸，使酱汁浓郁、菜肴鲜美！该功能只能与以下程序配合使用：肉类/排骨、鸡肉/鸭肉、豆类/蹄筋、牛腩/羊肉以及汤。无论电压力煲是正在运行、处于保温模式，还是处于待机状态，“熬汁以增加风味”功能均可与上述程序配合使用。

压力和口味选项



使用以下功能时可调整压力设置：汤、粥/婴儿粥、肉类/排骨、鸡肉/鸭肉、牛腩/羊肉和豆类/蹄筋。默认口味设置为标准。按“口味选择”按钮即可循环切换三种口味（清淡、标准和浓郁）。

精选 16 种烹饪程序



精选 16 种烹饪程序包括 6 种蒸制方式。高压烹饪程序包括：米饭、谷物、汤、粥/婴儿粥、肉类/排骨、鸡肉/鸭肉、牛腩/羊肉和豆类/蹄筋。蒸制功能包括：蒸排骨、盐蒸鸡、肉蒸菜、油炸/蒸鱼头、海盐蒸蟹和油蒸龙虾。

24 小时设定功能



24 小时设定功能，便于忙碌时制作食物

触敏控制面板



触敏控制面板，易于控制

两个内胆



产品配有两个香槟金色内锅，可交替使用，防止串味。

符合欧盟标准



与食物接触的材料符合欧盟标准

规格

附件

随附: 量杯, 不粘内锅, 滤油匙, 美味食谱

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

技术规格

米杯容量: 5 升

电线长度: 1 米

频率: 50 赫兹

功率: 1000 瓦

电压: 220 伏

设计

颜色: 黑色

表面处理

机身材料: 高强度 PC

