

飛利浦
三明治機

700 瓦



HD2383/20



切割與封邊烤盤



節省空間的直立收納方式

三明治輕鬆做

迅速完成，立即美味

高溫、高功率的三明治機，搭配切割與封邊功能的烤盤，讓您立即享受美味可口的三明治。可直立收藏、具捲線功能，收納超方便。防黏塗層烤盤清理起來順手無比。

更加美味

- 切割與封邊烤盤讓三明治餡料不散落
- 帶來美味的高溫
- 高功率，快速加熱

省事

- 防黏塗層烤盤方便清潔
- 節省空間的直立收納方式
- 捲線裝置

使用安全

- 隔熱握把
- 加熱與準備就緒指示燈

PHILIPS

sense and simplicity

三明治機
700 瓦

規格

一般規格

- 防滑底部: 是

技術規格

- 電線長度: 0.8 m
- 電源: 700 W
- 電壓: 220-240 V
- 頻率: 50/60 Hz

設計規格

- 顏色: 金屬 / 黑色
- 尺寸 (長 x 寬 x 高): 249 x 243 x 101 mm

HD2383/20

產品特點

切割與封邊烤盤

切割與封邊烤盤讓三明治餡料不散落。

節省空間的直立收納方式

節省空間的直立收納方式。



發行日期 2009-02-09

版本: 3.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com