

PHILIPS

烤面包机

Daily Collection

双烘烤槽

紧凑机身设计

蓝白色

面包烘烤架、盖



HD2567/79



轻松烤制美食

外形小巧的烤面包机具有特大烘烤槽

这款外形小巧的飞利浦烤面包机 HD2567/79 让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽和一个可分离式面包屑底盘，面包槽中功能可实现均匀的烘烤效果，具有 7 档烘烤设定和解冻功能。随附面包烘烤架和防尘罩

随心所欲，烤你所需

- 可调节的烘烤程度控制
- 面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
- 可调节宽度的面包槽中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

轻松体验

- 解冻面包并以任意烘烤程度来烘烤面包
- 可分离式面包屑底盘，方便清洁

安全可靠

- 面包卡住时产品将自动安全关熄
- 取消按钮可随时停止烘烤
- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
- 提升功能可轻松取出小块面包

产品亮点

面包烘烤架



面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

可调节的烘烤程度控制

随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

冷却外壁



飞利浦烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

自动安全关熄

如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。

取消按钮



取消按钮可随时停止烘烤

冷冻面包功能



解冻面包并以任意烘烤程度来烘烤面包

提升功能



通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

可分离式面包屑底盘



借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

加宽面包置中烘烤槽



飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

规格

包含附件

面包烘烤架
防尘罩

普通参数

电源线存储装置
防滑底座

技术规格

功率: 870 瓦

烘烤槽尺寸 (长 x 宽 x 高): 130 x 32 x 120 毫米

电线长度: 0.85 米

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

设计规格

颜色: 白色/蓝色

材料: 塑料外壳 (PP/PC/ABS), 镀铬顶盖

