

PHILIPS

烤面包机

Daily Collection

金属双烘烤槽

紧凑机身设计

抛光金属

面包烘烤架和盖子

HD2587



轻松烤制美食

外形小巧的金属烤面包机具有特大烘烤槽

这款紧凑型飞利浦烤面包机 HD2587/29 让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽和一个可分离式面包屑底盘，面包置中功能可实现均匀的烘烤效果，具有 7 档烘烤设定和解冻功能。随附面包烘烤架和防尘罩

随心所欲，烤你所需

- 面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
- 可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包
- 可调节的七个烘烤程度控制级别
- 精致小巧的烤面包机机身可节省厨房空间

轻松体验

- 一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
- 可分离式面包屑底盘，方便清洁
- 绕线装置，便于存储

安全可靠

- 面包卡住时产品将自动安全关熄
- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
- 提升功能可轻松取出小块面包
- 取消按钮可随时停止烘烤

产品亮点

可分离式面包屑底盘



借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

面包烘烤架



面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

提升功能



通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

七个可调节级别



飞利浦 Avance 系列烤面包机具有七个可调节的烘烤程度控制级别。

绕线装置



绕线装置，便于存储

规格

包含附件

面包烘烤架
防尘罩

设计规格

材料: 拉丝不锈钢外壳, 镀铬表层
颜色: 金属银色, 黑色

普通参数

电源线存储装置
防滑胶脚

技术规格

功率: 870-950 瓦
烘烤槽尺寸 (长 x 宽 x 高): 130 x 32 x 120 毫米
电线长度: 0.85 米
电压: 220 - 240 伏
频率: 50 - 60 赫兹

