

PHILIPS

烤面包机

Daily Collection

双烘烤槽

设计精巧

米白色

再加热、盖



HD2595/09



均匀烘烤，轻松尽享金黄烤面包！

紧凑型双烘烤槽设计，具有再加热功能

这款紧凑型烤面包机让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽，可以调节宽度的面包烤槽令烘烤更均匀，多种烘烤程度控制，可制作您想要的面包。可分离式面包屑底盘，方便清洁。

均匀的烘烤效果

- 2 个宽的面包烘烤槽
- 4 合 1 功能（再加热/解冻/取消/7 档烘烤级别）
- 7 档烘烤级别，便于根据个人喜好选择烘烤程度
- 取消：可随时停止
- 解冻功能，可烘烤冷冻面包
- 再加热功能，可于数秒内加热面包

易于使用

- 隔热外壳：机内烘烤面包时外壁保持冷却
- 提升功能可轻松取出小块面包
- 抽拉式面包屑底盘，轻松清洁



asimpleswitch.com

产品亮点

2个宽烘烤槽




2个宽烘烤槽，可烘烤厚片或薄片面包。

4合1功能



4合1功能（再加热/解冻/取消/7档烘烤级别）。

7档烘烤级别



7档烘烤级别，便于根据个人喜好选择烘烤程度。

取消功能



取消：按停止按钮即可随时停止。

隔热外壳



隔热外壳：机内烘烤面包时外壁保持冷却。

解冻功能



解冻功能，可烘烤冷冻面包。

提升功能



提升功能可轻松取出小块面包。

重新加热功能



再加热功能，可于数秒内加热面包。

抽拉式面包屑底盘

抽拉式面包屑底盘，轻松清洁。

规格

设计规格

材料：塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
颜色：白色

普通参数

防滑胶脚
集成式电线储藏格

技术规格

功率：800 瓦
电压：220-240 伏
频率：50/60 赫兹
电线长度：0.85 米

包含附件

防尘罩



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。