



Philips Aluminium
Collection
Broodrooster

Lange sleuf

4 functies, LCD-scherm



HD2618/00

Perfect geroosterd brood

Digitale bediening voor het lekkerste geroosterde brood

Dit prachtige, gestroomlijnde 1200W-broodrooster met digitale bediening roostert uw brood snel, krokant en heerlijk goudbruin.

Geraffineerd ontwerp

- Behuizing van geanodiseerd aluminium
- LCD-scherm met digitale timer

Superieure prestaties

- Met functie voor enkelzijdig roosteren

Precies zoals u het wilt

- Opzethouder waarmee u broodjes en croissants kunt opwarmen
- Ontdooi en rooster bevroren brood op elke bruiningsstand
- Opwarmstand om geroosterd brood op te warmen of extra bruine kleur te geven

Ultiem gemak

- Verwijderbare kruimellade met antiaanbaklaag voor eenvoudige reiniging

PHILIPS

sense and simplicity

Broodrooster
Lange sleuf 4 functies, LCD-scherm

Specificaties

Algemene specificaties

- Automatische uit-functie

Technische specificaties

- Power: 1200 W W
- Grootte sleuf (L x B x H): 260*40*130 mm
- Snoerlengte: 0,85 m

- Voltage: 220-240 V
- Frequentie: 50/60 Hz


Ontwerpspecificaties

- Kleur(en): Aluminium behuizing, blauw(e) display en lichtringen
- Materialen: Geanodiseerd aluminium

HD2618/00

Kenmerken

Digitale bediening



LCD-scherm met digitale timer.

Met functie voor enkelzijdig roosteren



Met functie voor enkelzijdig roosteren van bagels en stokbrood.

Geanodiseerd aluminium

Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor optimaal gebruik: roestbestendig en niet gevoelig voor krassen en vingerafdrukken.



Publicatiedatum
2012-05-18

Versie: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com